

Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI

N° de produit: CDP2HDVGA



Cet adaptateur USB Type-C vers VGA et HDMI offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB-C à un écran VGA ou HDMI. L'adaptateur vidéo multiport fonctionne également comme un répartiteur, ce qui vous permet de transmettre simultanément un signal vidéo identique à deux moniteurs distincts (1 source HDMI et 1 source VGA).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 2-en-1. Avec ses sorties VGA et HDMI, vous pouvez facilement connecter votre ordinateur portable à n'importe quel écran doté d'un port HDMI ou VGA en utilisant cet adaptateur multiport.

Grâce à son robuste boîtier en aluminium, l'adaptateur peut être transporté sans problème dans votre sac de voyage.

La sortie HDMI sur cet adaptateur vidéo USB-C prend en charge les résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz, tandis que la sortie VGA prend en charge les résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200.

L'adaptateur vidéo USB-C est doté d'un boîtier gris sidéral et d'un câble USB-C intégré conçus pour s'accorder avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral. L'adaptateur est compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

Le modèle CDP2HDVGA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran VGA ou HDMI pendant vos déplacements
- Utilisez-le comme un répartiteur vidéo pour transmettre une image identique à un moniteur VGA et HDMI simultanément en répartissant l'image
- Sortie vidéo vers un moniteur VGA ou HDMI secondaire

Spécifications techniques

- Optimisez la compatibilité vidéo de votre ordinateur portable grâce à un adaptateur 2 en 1 : USB-C vers HDMI® et VGA
- Prenez en charge des applications exigeantes en ressources avec des résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz
- L'adaptateur gris sidéral est assorti à votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral

Prominence

Politique de garantie	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com USB C to VGA and HDMI Adapter - Aluminum - USB-C Multiport

Matériel

Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	HDMI - 1.4 VGA
ID du chipset	ITE - IT6222

Performance

Video Revision	HDMI 2.0
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
Résolutions	3840 x 2160 à 30 Hz (HDMI)

numériques max.

Résolutions prises en charge Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Spécifications audio Sortie HDMI : Son surround 5.1

MTBF 1,576,016 heures

Connecteur(s)

Connecteur A USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode

Connecteur B VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque Les sorties HDMI et VGA peuvent diffuser des vidéos en même temps. Si les deux sorties vidéo sont connectées, elles afficheront la même image à une résolution maximale de 1920 x 1200 à 60 Hz

La distance maximale entre le câble et l'écran fait référence à la vidéo numérique. Les capacités de distance VGA dépendent de la qualité de votre câblage

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 5~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur Gris sidéral



Couleur des détails	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	6.6 in [16.7 cm]
Longueur du produit	8.1 in [20.5 cm]
Largeur du produit	2.4 in [62.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.0 mm]
Poids du produit	1.5 oz [43.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	7.0 in [17.9 cm]
Package Width	3.1 in [80.0 mm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Poids brut	2.2 oz [62.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur de voyage A/V
-----------------------	--------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

