

Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI

N° de produit: CDP2HDVGA



Cet adaptateur USB Type-C vers VGA et HDMI offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB-C à un écran VGA ou HDMI. L'adaptateur vidéo multiport fonctionne également comme un répartiteur, ce qui vous permet de transmettre simultanément un signal vidéo identique à deux moniteurs distincts (1 source HDMI et 1 source VGA).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 2-en-1. Avec ses sorties VGA et HDMI, vous pouvez facilement connecter votre ordinateur portable à n'importe quel écran doté d'un port HDMI ou VGA en utilisant cet adaptateur multiport.

Grâce à son robuste boîtier en aluminium, l'adaptateur peut être transporté sans problème dans votre sac de voyage.

La sortie HDMI sur cet adaptateur vidéo USB-C prend en charge les résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz, tandis que la sortie VGA prend en charge les résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200.

L'adaptateur vidéo USB-C est doté d'un boîtier gris sidéral et d'un câble USB-C intégré conçu pour s'accorder avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral. L'adaptateur est compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran VGA ou HDMI pendant vos déplacements
- Utilisez-le comme un répartiteur vidéo pour transmettre une image identique à un moniteur VGA et HDMI simultanément en répartissant l'image
- Sortie vidéo vers un moniteur VGA ou HDMI secondaire

Spécifications techniques

- ADAPTATEUR MULTIPOINT USB C AV : Optimisez la compatibilité vidéo de votre ordinateur portable avec un adaptateur 2 en 1 qui prend en charge l'USB C vers HDMI (numérique) et VGA (analogique)
- VIDÉO NUMÉRIQUE 4K30 : L'adaptateur d'écran USB C prend en charge les applications exigeantes en ressources grâce à la prise en charge de résolutions UHD jusqu'à 4K 30Hz sur le port HDMI et de résolutions HD jusqu'à 1080p60Hz sur le port VGA
- GRIS ESPACE : L'adaptateur est un accessoire idéal pour tout ordinateur portable dont la couleur et le design sont assortis à votre MacBook, MacBook Pro ou iPhone 15 [Plus/Pro/Max] et plus en gris espace
- PARFAIT POUR LES VOYAGES : L'adaptateur USB Type C a un faible encombrement et un design léger avec un câble USB-C de 15,2cm intégré pour faciliter l'utilisation et les déplacements
- COMPATIBILITY: This USB-C to DisplayPort video converter requires no software/drivers & is backwards compatible with DisplayPort 1.2; Works with Windows, MacOS, Linux, iPadOS, iOS, Chrome OS, Android

Matériel

| | |
|---------------------------|--------------|
| Politique de garantie | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Actif |
| Entrée AV | USB-C |
| Sortie AV | HDMI - 1.4 |
| | VGA |
| ID du chipset | ITE - IT6222 |

Performance

| | |
|-----------------------------------|--|
| Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| Video Revision | HDMI 1.4 |
| Résolutions analogiques max. | 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA) |
| Résolutions numériques max. | 3840 x 2160 à 30 Hz (HDMI) |
| Résolutions prises en charge | Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported |
| Spécifications audio | Sortie HDMI : Son surround 5.1 |
| MTBF | 1,576,016 heures |

Connecteur(s)

| | |
|--------------|---|
| Connecteur A | 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode |
| Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) 1 - HDMI (19 broches) |

Notes spéciales / Configuration

| | |
|----------|--|
| Remarque | Les sorties HDMI et VGA peuvent diffuser des vidéos en même temps. Si les deux sorties vidéo sont connectées, elles afficheront la même image à une résolution maximale de 1920 x 1200 à 60 Hz La distance maximale entre le câble et l'écran fait référence à la vidéo numérique. Les capacités de distance VGA dépendent de la qualité de votre câblage |
|----------|--|

Conditions environnementales

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Température de | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
|----------------|-----------------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| fonctionnement | |
| Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Humidité | Humidité relative de 5~90 % |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|-------------------|
| Couleur | Gris sidéral |
| Couleur des détails | Noir |
| Type de boîtier | Aluminium |
| Longueur de câble | 6.0 in [152.4 mm] |
| Longueur du produit | 8.1 in [205.0 mm] |
| Largeur du produit | 2.4 in [6.2 cm] |
| Hauteur du produit | 0.6 in [1.5 cm] |
| Poids du produit | 1.5 oz [43.0 g] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 7.0 in [17.9 cm] |
| Package Width | 3.1 in [8.0 cm] |
| Package Height | 0.9 in [2.2 cm] |
| Poids brut | 2.4 oz [68.0 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur de voyage A/V |
|-----------------------|------------------------------|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis