

## Adaptateur USB-C vers VGA - 1920x1200

N° de produit: CDP2VGASA



Il ne s'agit pas d'un adaptateur vidéo ordinaire. Il vous permet de relier le port USB-C™ de votre ordinateur à un écran ou projecteur VGA, et il dispose également d'un commutateur unique pour basculer en mode Présentateur. Lorsque vous activez ce commutateur, l'adaptateur empêche votre ordinateur de lancer son économiseur d'écran, d'entrer en veille ou en mode d'économie d'énergie. Grâce à l'adaptateur, votre écran sera affiché en permanence. C'est donc l'adaptateur vidéo USB-C idéal pour n'importe quelle présentation ou réunion.

Lors d'une présentation, votre objectif est d'interagir avec votre public, pas avec votre ordinateur. Mais, si vous ne déplacez pas votre souris assez rapidement ou si vous ne modifiez pas vos paramètres d'économie d'énergie, votre écran passe en veille pendant que vous parlez à votre public. Ce phénomène peut constituer une distraction importante lorsque vous essayez de vous concentrer sur le message que vous souhaitez faire passer.

Cet adaptateur garantit l'affichage de l'écran en mode Présentateur, une fonctionnalité unique qui initie automatiquement le mouvement occasionnel de curseur pour empêcher les paramètres d'économie d'énergie de votre ordinateur d'interrompre votre présentation. C'est la solution idéale pour le partage de sites Web, de dessins, de feuilles de calcul, de PDF ou de diaporamas pendant votre réunion.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode Présentateur en fonction de l'application. Activez-le lorsque vous vous trouvez dans la salle de conférence et que vous souhaitez que votre écran reste affiché, et désactivez-le lorsque vous utilisez l'adaptateur dans votre espace de travail ou à votre bureau, pour permettre aux paramètres d'économie d'énergie originaux de l'ordinateur de faire effet. Utiliser le commutateur est un jeu d'enfant, et vous évite d'avoir à ajuster constamment les paramètres de votre système d'exploitation.

Pour assurer une utilisation et une installation simples, cet adaptateur unique est pris en charge de façon native sur les ordinateurs Windows® et Mac. L'adaptateur est facile à connecter grâce au port USB Type-C™ polyvalent de votre ordinateur. Le connecteur USB-C est réversible, ce qui signifie qu'il sera toujours branché correctement, dès le premier essai. Ainsi, vous n'aurez plus à tenter plusieurs

fois de brancher de votre ordinateur à l'écran ou au projecteur : une distraction en moins !

Cet adaptateur prend en charge des résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1920x1200 ou 1080p. L'adaptateur offre une qualité d'image impressionnante, même lorsqu'il est connecté à un ancien vidéoprojecteur VGA ou à une télévision. L'adaptateur exploite les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C, pour vous faire bénéficier d'une haute définition remarquable.

Le modèle CDP2VGASA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Préparez-vous à faire vos présentations à l'aide de votre ordinateur portable, sans avoir à vous inquiéter d'une mise en veille inopinée
- Gardez cet adaptateur avec vous lors de vos voyages pour vous connecter à n'importe quel écran VGA que vous rencontrerez
- Connectez un écran VGA à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire

### Spécifications techniques

- Équipé d'un mode Présentateur empêchant l'interruption de votre sortie par le mode d'économie d'énergie de votre ordinateur
- Ne vous embêtez plus à ajuster vos paramètres d'économie d'énergie grâce à un commutateur qui vous permet d'activer et de désactiver le mode Présentateur en toute simplicité
- Compatible avec les ordinateurs Mac et Windows
- Prend en charge la résolution vidéo HD jusqu'à 1920x1200
- Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
- Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3

---

#### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Nombre de ports	1

Entrée AV	USB-C
Sortie AV	VGA

---

#### Performance

Résolutions analogiques max.	2048 x 1280, 1920 x 1200 @ 60hz
Résolutions prises en charge	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200
	2048 x 1280
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	VGA - No Audio Support

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
---	---

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Humidité	Humidité relative de 25 % à 85 %, sans condensation

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Couleur des détails	Noir



Longueur de câble	3.7 in [95 mm]
Longueur du produit	7.3 in [18.6 cm]
Largeur du produit	1.7 in [43 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	1.0 oz [29 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	9.3 in [23.6 cm]
Package Width	3.2 in [82 mm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Poids brut	2.4 oz [67 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur vidéo USB-C vers VGA
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

