

Adattatore video da USB-C a VGA - 1920x1200

ID prodotto: CDP2VGASA



Un adattatore video fuori dal comune, che consente non soltanto di collegare la porta USB-C™ del computer in uso a un proiettore o un display HDMI®, ma è anche dotato di un esclusivo interruttore per la modalità Presentazione. Attivandolo, il dispositivo impedisce al computer di avviare lo screensaver, passare allo stato di sospensione o entrare in modalità di risparmio energia. La possibilità di avere sempre lo schermo attivo trasforma questo adattatore video USB-C nella soluzione ideale per qualsiasi riunione o presentazione.

Durante una presentazione, l'obiettivo è interagire con il pubblico, non con il computer. Se però si dimentica di muovere il mouse al momento giusto o di modificare le impostazioni di risparmio energia, lo schermo si spegne per inattività mentre ci si sta rivolgendo all'uditorio. Un inconveniente che può distrarre molto il relatore, se sta tentando di concentrarsi sul messaggio da comunicare.

Questo adattatore consente di ovviare alle interruzioni durante la visualizzazione dello schermo grazie alla modalità Presentazione, una funzione esclusiva che riproduce automaticamente un movimento occasionale del cursore per impedire alle impostazioni di risparmio energia del computer di interferire con la presentazione. È la soluzione ideale per condividere siti Web, disegni, fogli di calcolo, PDF o presentazioni durante le riunioni.

La modalità Presentazione può essere attivata o disattivata a seconda dell'applicazione in uso. L'attivazione è consigliata quando ci si trova in una sala riunioni e si vuole che lo schermo rimanga attivo; se invece si utilizza l'adattatore in uno spazio di lavoro o in una postazione in ufficio, è consigliabile disattivare la modalità per ripristinare le impostazioni di risparmio energia originali del computer. L'utilizzo dell'interruttore è semplice e ovvia alla fastidiosa necessità di regolare spesso le impostazioni del sistema operativo.

Questo esclusivo adattatore è supportato in modo nativo nei computer Windows® e Mac, per una maggiore semplicità di installazione e funzionamento. La connessione all'adattatore avviene con facilità grazie alla versatile porta USB Type-C™ del computer. Dato che il connettore USB-C è di tipo reversibile, il collegamento si stabilisce correttamente già al primo tentativo. In questo modo si evitano le distrazioni e l'inconveniente di dover tentare più volte di collegare il computer laptop a un

proiettore o a un display.

L'adattatore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p. Questo adattatore offre immagini di qualità straordinaria, anche quando è collegato a un televisore o a un proiettore VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione USB Type-C per rappresentare ogni dettaglio con una definizione straordinaria.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di esporre una presentazione da un computer laptop in tutta tranquillità, senza temere che la modalità di risparmio energia si attivi nel momento indesiderato
- L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio per connettersi a qualsiasi display VGA disponibile
- Consente di collegare un display VGA a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

- Grazie alla modalità Presentazione, l'output video non viene interrotto dalle modalità di risparmio energia del computer
- Evita l'inconveniente di dover modificare le impostazioni di risparmio energia grazie a un interruttore intuitivo che consente di attivare o disattivare la modalità Presentazione
- Compatibile con computer Mac e Windows
- Supporto per le risoluzioni video HD fino a 1920x1200
- Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C
Porte	1
Uscita AV	VGA

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	2048 x 1280, 1920 x 1200 @ 60hz
Risoluzioni supportate	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200 2048 x 1280
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Umidità	Da 25% a 85% RH (non-condensante)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Variante colore	Nero
Lunghezza del cavo	3.7 in [95 mm]
Lunghezza prodotto	7.3 in [18.6 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	1.0 oz [29 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	9.2 in [23.3 cm]
Package Width	3.1 in [8.0 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 oz [68.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore video USB-C a VGA
	1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.