

Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco

ID prodotto: CDP2VGAUCPW



Questo adattatore USB-C a VGA consente di collegare un display VGA a un laptop o un MacBook con USB Type-C. È inoltre dotato di tecnologia USB Power Delivery, che consente di alimentare il laptop durante la trasmissione di un video utilizzando la stessa porta USB-C. L'adattatore è disponibile anche di colore nero (CDP2VGAUCP), in modo da poter scegliere quello che più si adatta allo stile del proprio laptop.

I laptop più piccoli e leggeri sono validissimi sotto il profilo della portabilità, ma offrono un minor numero di porte. Questo adattatore USB-C a VGA supporta la tecnologia USB Power Delivery fino a 60 watt e dispone di un'ulteriore porta USB-C, in modo da poter ricaricare il laptop tramite il relativo adattatore di alimentazione USB-C, anche durante la trasmissione di un video. Molti laptop come Dell XPS e MacBook Pro supportano la ricarica tramite la porta USB-C con USB Power Delivery. Si consiglia di controllarne le specifiche per avere conferma della compatibilità.

Per garantire il mantenimento della qualità del segnale video, l'adattatore USB-C supporta risoluzioni VGA fino a 2048x1260 a 60 Hz, incluse le risoluzioni ad alta definizione più diffuse come 1080p e 720p.

Questo adattatore USB Type-C è dotato di una cassa e di un cavo USB-C integrato entrambi di colore bianco per adattarsi allo stile del proprio MacBook. L'adattatore è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta DP Alternate Mode tramite USB-C.

Il prodotto CDP2VGAUCPW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento a qualsiasi display VGA quando si è in viaggio
- Collegamento del proprio laptop BYOD a un display VGA sul luogo di lavoro, a scuola o a casa e contemporanea ricarica del laptop
- Presentazioni su un display VGA di grandi dimensioni con il proprio laptop USB-C

Caratteristiche

- Tecnologia USB Power Delivery che consente di ricaricare il laptop e collegare contemporaneamente un display VGA utilizzando solo una porta USB-C
- Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 2048x1280 a 60 Hz, inclusa la risoluzione 1080p
- Abbinamento perfetto con un adattatore USB-C bianco che corrisponde esattamente ai cavi del proprio MacBook
- PORTABLE: Connect a VGA monitor or projector to your laptop, or add a secondary display to your workstation; portable white USB-C to VGA converter can be carried in your laptop bag during travel
- EASY TO USE: USB C to VGA adapter supports a driverless plug & play setup & works w/ macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS & Linux | Compatible w/ Thunderbolt 3 & previous versions of DisplayPort

Hardware

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Ingresso AV | USB-C |
| Uscita AV | VGA |
| ID chipset | ITE - IT6516 VIA/VLI - VL100 |

Prestazioni

| | |
|--------------------------------|---|
| Risoluzioni analogiche massime | 1920 x 1200 @ 60Hz |
| Risoluzioni supportate | 1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1080 1280 x 720 |



1680 x 1050

1600 x 900

1440 x 900

1360 x 768

1280 x 800

1280 x 768

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio VGA - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode

Connettore B VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi

Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode)

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso

Alimentazione USB

Power Delivery

60W

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità

0~90% RH

Caratteristiche
fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Colore | Bianco |
| Lunghezza cavo | 4.0 in [10.2 cm] |
| Lunghezza prodotto | 5.9 in [15.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 1.3 in [33.0 mm] |
| Altezza prodotto | 0.6 in [15.0 mm] |
| Peso prodotto | 0.8 oz [24.0 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Package Length | 6.9 in [17.4 cm] |
| Package Width | 5.7 in [14.5 cm] |
| Package Height | 1.3 in [33.0 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 3.7 oz [106.0 g] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Incluso nella confezione | Adattatore USB-C a VGA |
|-----------------------------|------------------------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

