

Adaptador de Vídeo Multipuertos USB C - Portátil 4K 60Hz UHD 5 en 1 USB Tipo C a HDMI 2.0, Mini DisplayPort, VGA o DVI (1080p) - con Entrega de Alimentación PD de 95W - con Gestión de Cableado - Aluminio

ID del Producto: CDPVDHMDPDP



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C constituye una solución portátil para la conexión de su ordenador equipado con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI o MiniDisplayPort (mDP). Incluye entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su ordenador portátil mientras transmite vídeo de salida, a través del mismo puerto USB-C.

Este adaptador USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB hasta 95W e incluye un puerto USB-C adicional. Puede cargar su ordenador portátil con el adaptador de alimentación USB-C, incluso mientras transmite vídeos de salida. Muchos ordenadores portátiles son compatibles con la carga a través de su puerto USB-C mediante entrega de potencia por USB; consulte las especificaciones de su equipo para confirmar si es compatible.


Lleve consigo solo un adaptador, en lugar de cuatro. Este versátil adaptador de monitor 4 en 1 le permite conectar su ordenador portátil equipado con USB-C a cualquier pantalla. Con su duradera caja de aluminio y pieza de retención magnética que fija el cable multiconector en posición cuando no lo está utilizando, el adaptador es lo suficientemente resistente para llevarlo en una bolsa de viaje.

Las salidas HDMI y mDP son compatibles con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo USB-C a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Este adaptador USB-C tiene un acabado de color gris espacial y un cable USB-C integrado que armoniza con su MacBook o MacBook Pro de acabado gris espacial.

El modelo CDPVDHMDPDP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte un MacBook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP
- Conecte un monitor secundario a su MacBook u ordenador portátil equipado con USB-C de acabado gris espacial

## Características

- **ADAPTADOR DE VÍDEO MULTIPUERTO USB-C 5 EN 1:** USB-C modo Alt (alternativo) de DisplayPort a cualquier dispositivo HDMI 2.0/mDP 1.2 (4K 60Hz) o VGA/DVI (1080p) con HDCP 2.2/1.4, compatible con Thunderbolt 3, 95W de entrega de potencia pass-through, color gris espacial
- **95W DE ENTREGA DE POTENCIA PD 3.0 PASS-THROUGH:** Utilice un adaptador de alimentación USB-C para la carga de un ordenador portátil (Ultrabooks y estaciones de trabajo) a hasta 95W; evita el goteo/parpadeo de vídeo cuando se conecta/desconecta la alimentación en portátiles PD 3.0, como el modelo MacBook Pro
- **COMPATIBILIDAD:** Adaptador de pantalla USB-C para los modelos TB3 MacBook Pro/Air, Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
- **PROBADO Y VERIFICADO:** Adaptador USB Type-C sometido a pruebas con HDMI 2.0/Mini DisplayPort (4K 60Hz) o VGA/DVI (1080p) para determinar compatibilidad en televisores, monitores y proyectores de marcas tales que Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Duradera caja de aluminio de color gris espacial, con funda fija (por imán) para cable no visible; compatible con la configuración plug-and-play que no requiere software controlador, así como con los sistemas operativos Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link HDMI - 2.0 VGA Mini DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176 VIA/VLI - VL102 ITE -IT6516

---

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	4096 X 2160 a 24Hz o 3840 X 2160 a 60Hz (HDMI)    4096 X 2160 a 60Hz (mDP)
Resoluciones Admitidas	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz  Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz  Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz  Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Salida HDMI o mDP: Sonido envolvente 7.1  DVI - No Audio Support  VGA - No Audio Support  Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

---

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines)  1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)  1 - DVI-I (29 pines)  1 - HDMI (19 pines)  1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente

---

Observaciones / Requisitos

Nota	<p>En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.</p> <p>Es posible que su ordenador portátil tenga requisitos específicos para la recarga de dispositivos. El adaptador multipuerto USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB 3.0 de hasta 95 vatios. Cuando utilice el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil, el adaptador multipuerto alimenta tanto al adaptador, como a su ordenador portátil, con hasta 85W de carga disponible para su ordenador portátil. Para más información sobre los requisitos de carga de su ordenador portátil, consulte el fabricante de su portátil.</p> <p>La distancia máxima de cable a la pantalla se refiere a vídeo digital. La capacidad de distancia a VGA depende de la calidad del cable</p>
------	---

---

Requisitos de

## Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Power Delivery	95W
Laptop Charging via Power Delivery	85W
Consumo de Energía	10W

## Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Humedad	HR 0~95%

## Características Físicas

Color	Negro
Color Acentuado	Negro y Gris Espacial
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	4.0 in [101 mm]
Longitud del Producto	4.3 in [10.9 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [5.7 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	4.5 oz [128 g]

## Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 7.6 oz [216.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador A/V de viaje

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.