

Audio Video Reiseadapter - 3in1 USB-C auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Produkt-ID: CDPVGDVHDB



Dieser 3-in-1-Reiseadapter bietet eine mobile Möglichkeit zum Anschluss Ihres USB-C-Computers an einen VGA-, DVI- oder HDMI®-Bildschirm.

Der Reiseadapter ist kompatibel mit Ihrem Computer mit DP-Alt-Modus. DP-Alt-Modus bedeutet, dass Ihr Computer ein DisplayPort-Videosignal durch den USB-C-Port weiterleiten kann.

Dieser Reiseadapter wird mit einem integrierten schwarzen USB-C-Kabel geliefert und funktioniert ausgezeichnet mit Ihrem Dell XPS™, MacBook und jedem anderen Gerät, das den USB-C-DP-Alt-Modus unterstützt.

Anstatt drei separate Videoadapter in Ihrer Laptotasche mit sich zu führen, bietet Ihnen dieser 3-in-1-Adapter alle Videoausgänge, die Sie brauchen. Mit den VGA-, DVI- und HDMI-Ausgängen können Sie Ihren Laptop über den USB-Typ-C-Port mit diesem Adapter an nahezu jeden Bildschirm in Besprechungs- oder Klassenräumen anschließen, ohne einen separaten Adapter für jeden Bildschirmtyp mitführen zu müssen.

Dank der Unterstützung mehrerer Videoausgänge und seinem platzsparenden Design ist dieser Adapter die ideale Plug-and-Play-Lösung für die Reise oder für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Der Adapter ist mit einem eingebauten Kabelbinder ausgestattet. Platzieren Sie zur schnellen und sicheren Aufbewahrung auf Reisen einfach das Kabel seitlich entlang des Adapters um sicherzustellen, dass der Adapter ordentlich in Ihrer Reisetasche verstaut ist.

Der HDMI-Ausgang dieses Reiseadapters unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen und bietet damit eine Bildqualität mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p. Da der HDMI-Ausgang zudem rückwärtskompatibel zu geringeren Auflösungen ist, z. B. 1080p und 720p, eignet sich der Adapter perfekt für Ihre älteren Videogeräte. Die VGA- und DVI-Ausgänge unterstützen zudem maximale HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200, sodass Sie auch darüber ausgezeichnete Videoqualität genießen können.

Der Reiseadapter ist kompatibel mit USB Typ-C-Intel®-Thunderbolt™ 3-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können.

Der USB56KEMH2 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis:

MacOS 10.12.6 oder neuer wird auf ihrem MacBook benötigt um diese Produkt zu Unterstützen.

- Das USB-C-fähige Gerät muss Video (DP Alt-Modus) unterstützen, um für diesen Adapter geeignet zu sein. Der Adapter unterstützt nicht die Stromversorgung über USB.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Mit diesem Adapter in Ihrem Reisegepäck können Sie nahezu jeden Bildschirm anschließen
- Schließen Sie Ihren BYOD-Dell XPS, Ihr Chromebook Pixel oder MacBook, einen anderen USB-C-Laptop oder ein Tablet an einen am Arbeitsplatz vorhandenen VGA-, DVI- oder HDMI-Bildschirm an
- Schließen Sie einen VGA-, DVI- oder HDMI-Monitor zur Verwendung als Zweitmonitor an Ihren USB-C-Laptop an

Merkmale

- 3-in-1-Adapter - USB-C zu VGA, USB-C zu DVI und USB-C zu HDMI
- Maximale Mobilität mit integriertem Kabelmanager
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD 4K
- Plug and Play-Installation
- Geringer Platzbedarf
- Geringes Gewicht
- Kompatibel mit USB Typ-C-Thunderbolt 3-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	USB-C
AV-Ausgang	HDMI - 1.4 VGA DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Chipset-ID	Cypress - CYPD2120-24LQXIT Cypress - CY7C65217 Analogix - ANX9847FN-AA-R MegaChips - MCDP2850-BC

Leistung

Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 30Hz
Unterstützte Auflösungen	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI-Ausgang - 7.1 Surround-Sound DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support



Allgemeine Spezifikationen Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub) DVI-I (29-polig) HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Hinweis	MacOS 10.12.6 oder neuer wird auf ihrem MacBook benötigt um diese Produkt zu Unterstützen. Das USB-C-fähige Gerät muss Video (DP Alt-Modus) unterstützen, um für diesen Adapter geeignet zu sein. Der Adapter unterstützt nicht die Stromversorgung über USB. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	3.5 in [90 mm]
Produktlänge	4.3 in [11.0 cm]



Produktbreite	2.4 in [60.0 mm]
Produkthöhe	0.7 in [18.0 mm]
Produktgewicht	2.4 oz [67.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.8 oz [165.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-Reiseadapter
--------------------	--------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

