

Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0

ID del Producto: CFASTRWU3



Descargue, visualice y haga copias de seguridad de sus fotos y vídeos rápidamente, en sus tarjetas CFast™, gracias a este lector / escritor de tarjetas CFast. Descargue o haga copias de seguridad de sus ficheros donde quiera que vaya, al trabajar fuera o en la oficina (o estudio).

Aproveche el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.0 (5Gbps) cuando descargue fotos de alta resolución y vídeos de alta definición (HD) total desde su cámara DSLR o grabadora de vídeo a su ordenador portátil o de sobremesa o tablet. Ahorre valioso tiempo a diario y logre mayor eficiencia del flujo de trabajo al acceder, transferir y hacer copias de seguridad de ficheros en un ordenador.


Utilice el lector / escritor de tarjetas donde quiera que vaya, a fin de acceder a sus fotos y vídeos rápidamente. Con diseño compacto y de peso ligero, así como un cable integrado, este lector de tarjetas tiene un práctico tamaño pequeño que facilita su uso portátil o con un ordenador en una ubicación fija. Se puede llevar cómodamente en una bolsa, al trabajar fuera o en la oficina / estudio. También ofrece alimentación por USB, así que no se requiere alimentación externa.

El lector / escritor de tarjetas está fabricado con material duradero y sólido, resistente a los posibles golpes al trabajar fuera de la oficina. El cable integrado evita tener que acordarse de llevar otro cable.

Ideal para fotógrafos y videógrafos, este lector / escritor de tarjetas está diseñado para su fácil uso, con funcionalidad plug-and-play para tarjetas de memoria CFast 2.0, lo cual ahorra tiempo y permite trabajar más eficientemente a diario. Para mejorar su productividad, acceda a tarjetas CFast 2.0 o 1.0 simultáneamente, mediante el uso de diversos cables adaptadores.

Es fácil configurarlo. El lector / escritor de tarjetas CFast no requiere la instalación de software ni controladores adicionales, y es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, Mac y Linux.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos de alta resolución y vídeos de alta definición (HD) total desde su cámara o grabadora de vídeo DSLR a su ordenador portátil o de sobremesa o tablet
- Ideal para profesionales creativos, incluyendo fotógrafos y videógrafos

Características

- **LECTOR DE TARJETAS CFAST USB-A:** Acceda a las tarjetas C-Fast 2.0 desde un puerto USB de su ordenador - Dispone de un puerto CFast Data & Power Combo (7+17 pines); USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Compatible con CFast 2.0, 1.0
- **PORTÁTIL:** El lector de tarjetas se alimenta por bus USB y dispone de un cable de conexión de 20cm con conector host USB-A - Fácil portabilidad gracias a su diseño compacto y ligero y al cable integrado
- **ACCESO SIMULTÁNEO:** Acceda simultáneamente a varias tarjetas de memoria CFast 2.0 mediante el uso de varios cables adaptadores - Retrocompatibilidad con USB 2.0; Hot-swap y plug-and-play
- **CONFIGURACIÓN FÁCIL:** Independiente del sistema operativo - Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS, iOS, Android - No necesita software ni controladores - Ideal para guardar, editar y transferir contenidos de vídeo
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este lector de tarjetas USB 3.0 CFast 2.0 está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1

	Unidades Compatibles	CFast 2.0, 1.0
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Compatibilidad con UASP	Sí
	4Kn Support	Sí
	Tipo y Velocidad	CFast 2.0 (6 Gbps)
	Soporta Hot Swap	Sí
	Tipo de Memoria Multimedia	CFast 2.0 / 1.0
	MTBF	1,159,305 horas
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
	Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido y actividad (sólido para enlace; intermitente para actividad)
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humedad	HR de 5% - 90%

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	9.7 in [24.6 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.3 oz [37.2 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.2 in [15.7 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Lector / escritor de tarjetas USB 3.0
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.