Cable 91cm Ethernet CAT6a - Cable de Red de 10 Gigabits Blindado Snagless RJ45 PoE de 100W - Latiguillo STP de 10GbE con Alivio de Tensión - Fluke - UL - TIA - Negro

ID del Producto: C6ASPAT3BK



Disfrute de una conectividad de alta velocidad y sin interferencias con este cable de conexión Cat6A sin enganches, diseñado para ofrecer un rendimiento de red fiable de 10 Gb en entornos informáticos exigentes. Su diseño apantallado ayuda a proteger contra las interferencias electromagnéticas y el ruido, mientras que los conectores antienredos y el alivio de tensión moldeado reducen el riesgo de daños durante la instalación y el uso diario. Disponible en múltiples longitudes y colores para facilitar la gestión del cableado, ofrece una integridad de señal constante gracias a sus conductores 100 % de cobre, conectores chapados en oro y un rendimiento verificado ETL de hasta 500 MHz.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte dispositivos equipados con PoE (alimentación por Ethernet) a redes 10Gb

• Conecte servidores a redes SAN ("Storage Area Network", redes de almacenamiento)

• Transfiera datos, voz y vídeo a través de redes de 10 Gigabits

• Conecte entre ordenadores, concentradores, conmutadores, enrutadores, servidores de impresión y paneles de parcheo

Características

• CABLE ETHERNET CAT6A DE ALTO RENDIMIENTO: 100 % cobre para una conexión de 10Gb estable - Probado individualmente para cumplir con los requisitos de ANSI/TIA-568-B.2-10 de categoría 6 - Verificado para ETL, cumpliendo con las normas ANSI/TIA-568.2-D

• PROTEJA SU RED: Los conectores RJ45 apantallados minimizan la diafonía de extremo cercano (NEXT) y protegen contra el ruido y las interferencias electromagnéticas (EMI/RFI) - Compatibles con la generación 10Base-T/NBASE-T de múltiples velocidades

• CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD: Conectores chapados en oro de 50 micras para garantizar una señal nítida y evitar el óxido - El conector antienredos permite una instalación sencilla y una desconexión flexible del cable de en conductos de cableado

• COMPATIBLE CON POE: Conductores de cobre trenzado de 26AWG y cableado con certificación UL (E132276-A) que admite PoE de 100W para dispositivos como teléfonos VOIP - Cumple con los estándares IEEE 802.3bt y DTE, evitando el calentamiento del cable

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñados para garantizar la fiabilidad en implementaciones periféricas y locales, nuestros cables son probados en laboratorio y en campo - Asistencia técnica gratuita 24/5 durante la vida del producto

General		
	UPC	065030861625
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Alimentación		
	Suministro de Energía	100W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Calibre del Cable	26 AWG (0.404 mm)
	Tipo de Conductor	Stranded Copper
	Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
	Diámetro Exterior del Cable	0.2 in [6.3 mm]

	Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
	Ancho del Producto	0.5 in [13.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
	Peso del Producto	1.4 oz [40 g]
	Temperatura de Funcionamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	15 ~ 65%
Rendimiento		
	Clasificación del Cable	CAT6a - 500 MHz
	Especificaciones Generales	Índice de inserción: 5000
	Verificación ETL	Sí
Hardware		
	Estructura del Cable	Foiled with Foiled Twisted Pairs (F/FTP)
	Estructura de Blindaje de Pares	Aluminium-Mylar Foil
	Número de Conductores	4 Pair STP
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-polyester foil
	Clasificación de Resistencia al Fuego	CM/CMG (General Purpose)
	Tipo de Cable	Shielded Snag-less
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable de red Cat 6a STP de 10 Gigabits blindado de

		color negro, 0,9m
	Ancho del Paquete	8.0 in [20.2 cm]
	Profundidad del Paquete	7.9 in [20 cm]
	Altura del Paquete	0.7 in [19 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	2.3 oz [64 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	RJ-45
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.