

Panel de Gestión Horizontal y Vertical de Cables 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillas y Canaleta

ID del Producto: CMPNL2UC



El panel de gestión de cables (2U), modelo CMPNL2UC, con conducto con lengüetas y ganchos de anilla en D, se puede montar en un rack de servidores estándar de 19 pulgadas de 2 o 4 postes, a fin de organizar los cables tanto vertical, como horizontalmente. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Fabricado con acero de alta calidad, este organizador de cables está diseñado como solución a doble cara, tanto para la parte frontal, como trasera del panel. La parte frontal está equipada con 4 ganchos de anilla en D horizontales y 4 verticales, mientras que la parte trasera incluye 2 ganchos adicionales, así como un conducto para cables con una serie de lengüetas que permiten situar los cables donde se necesiten y reducir a la vez la tensión de los cables.

Como ventaja extra, el panel también permite el flujo de aire adecuado a través del rack, ya que cubre los espacios abiertos entre equipos. De fácil instalación, este organizador horizontal de cables incluye en total 2 juegos de tornillos para el rack (10/32 y 12/24).

Nota: los ganchos de este sistema de gestión de cables se extienden más de 19 pulgadas. En consecuencia, algunos racks con escasa separación entre sí o con orificios internos de montaje en rack pueden no ser compatibles con este producto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Utilícelo con armarios y racks de servidores, armarios para cableado estructurado y cables de distribución de redes, a fin de mantener el orden y la organización

Características

- Ganchos de anilla en D en la parte frontal (x4) y trasera (x2) del panel
- Canaleta con lengüetas en la parte trasera para situar los cables
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Diseño 2U para rack
- Sólida estructura de acero
- Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes
- Tornillos del rack incluidos

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	2U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Orientación	Horizontal
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	3.3 lb [1.5 kg]

Información de la



Caja

Longitud de la Caja	22.2 in [56.3 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	4.3 in [10.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 lb [1.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Gestor combinado de cables (2U)
	Sujetacables
	Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
	Tuercas Jaula #10-32 UNF
	Tornillos UNC 5/8" #12-24
	Tuercas enjauladas #12-24 UNC

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

