

## 2 HE 19" horizontales Kabel Management Panel

Produkt-ID: CMPNL2UCD



Kein Kabelsalat mehr im Serverraum oder Rechenzentrum. Dieses einteilige Kabelführungssystem mit 2U-Bauweise ist eine effektive Lösung für die Kabelführung und hilft Ihnen, alle Kabel für einen aufgeräumten, skalierbaren Serverarbeitsplatz zugänglich und identifizierbar zu halten. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das Kabelführungssystem erleichtert die Verwaltung von Kabeln von der Vorderseite oder Rückseite des Server-Racks dank praktisch platzierter Haken, die sowohl vertikal als auch horizontal verlaufende Kabel halten.

Das Führungssystem erleichtert die Verwaltung von Netzwerk-, Server- und KVM-Kabeln im Server-Rack durch Nutzung einer Kombination von horizontalen Fingerkanälen und vertikalen oder horizontalen D-Ring-Haken. Es ordnet und führt Kabel mithilfe von 24 feststellbaren Klemmen, sodass die Kabel sicher an Ort und Stelle gehalten werden.

Das Kabelführungssystem besteht aus hochwertigem Stahl und stabilen Haken und wurde für zuverlässige Leistung über Jahre hinaus entwickelt.

Das Hinzufügen des Kabelführungssystems zwischen Ihren Geräten schließt auch Lücken im Rack und fördert so die ordnungsgemäße Luftzirkulation. Durch Entlastung der Zugkräfte, die auf das Kabel wirken, verlängert sich auch die Lebensdauer der Server- und Netzwerkgeräteschnittstellen.

Hinweis: Die Haken dieses Kabelführungssystems gehen über 19 Zoll hinaus. Daher sind bestimmte Racks mit eng platzierten oder eingesetzten Rack-Montageöffnungen möglicherweise nicht mit diesem Produkt kompatibel.

Das CMPNL2UCD wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Zur Verwendung mit Server-Racks und Schränken, strukturierten Schaltschränken und Netzwerkverteilerkabeln, um Kabel geordnet, leicht zugänglich und identifizierbar zu halten
- Verlängern Sie die Lebensdauer der Schnittstellen von Server und Netzwerkgeräten durch Kabelzugentlastung
- Verbessern Sie die Effizienz Ihres Kühlsystems, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken

## Merkmale

- Eine effektive Kabelführungslösung, die 2U Rack-Platz benötigt
- Kombination von horizontalen Fingerkanälen und vertikalen oder horizontalen großen D-Ring-Haken
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Wird in ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Server-Rack montiert
- Einteiliges Führungssystem für Kabelführung an Vorderseite und Rückseite
- Ordnet und führt Kabel zu 24 feststellbaren Klemmen an der Rückseite
- Hochwertige Stahlkonstruktion

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	2U
Orientierung	Horizontal
Montageoptionen	Front and Rear Mount

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	20.3 in [51.6 cm]
Produktbreite	6.0 in [15.2 cm]
Produkthöhe	3.5 in [8.8 cm]
Produktgewicht	3.5 lb [1.6 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	22.0 in [56.0 cm]
Paketbreite	6.8 in [17.2 cm]
Pakethöhe	4.3 in [10.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.6 lb [2.1 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2U-Kombi-Kabelführung
	24 - Kabelklemmen
	4 - 5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
	4 - #10-32 UNF-Käfigmuttern
	4 - 5/8-Zoll #12-24 UNC-Schrauben
	4 - #12-24 UNC-Käfigmuttern

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.