

2U 19" horizontaal kabelmanagement paneel

Productcode: CMPNL2UCD



Geen kabelwarboel meer in uw serverruimte of datacentrum. Deze uit één stuk bestaande kabelmanager met 2U design is een effectieve kabelbeheer oplossing, waardoor al uw kabels toegankelijk en identificeerbaar blijven voor een nettere, meer schaalbare serveromgeving. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De 2U kabelmanager vergemakkelijkt het kabelbeheer vanaf de voor- of achterkant van uw server rack, met handig geplaatste haken voor zowel verticaal als horizontaal lopende kabels.

De kabelmanager verbetert het beheer van uw netwerk-, server- en KVM-kabels in uw server rack door middel van een combinatie van horizontale vingergoten en verticale of horizontale D-ringhaken. De kabelmanager ordent en geleidt kabels met 24 afsluitbare clips die de kabels veilig op hun plaats houden.

De kabelmanager is gemaakt van hoogwaardig staal en voorzien van stevige haken voor jarenlange betrouwbare prestaties.

Bovendien worden door de bevestiging van de kabelmanager tussen uw apparatuur open plaatsen in uw rack gesloten, waardoor de luchtstroom wordt verbeterd. Door vermindering van de kabelbelasting wordt de levensduur van uw server en netwerkapparatuur interfaces vergroot.

NB: De haken van dit kabelbeheersysteem steken meer dan 19 inch uit. Daarom kunnen bepaalde racks met dicht bij elkaar liggende of voorgeboorde rack-montagegaten niet compatibel zijn met dit product.

De CMPNL2UCD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor server racks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistributie bekabeling zodat kabels netjes geordend, toegankelijk en identificeerbaar blijven
- Vergroot de levensduur van uw server en netwerkapparatuur interfaces dankzij de kabeltrekontlasting
- Zorg voor een efficiëntere koeling door niet-gebruikte rackruimtes af te sluiten

Eigenschappen

- Een effectieve kabelbeheeroplossing die 2U rack ruimte in beslag neemt
- Combinatie van horizontale vingergoten en verticale of horizontale grote D-ringhaken
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Wordt gemonteerd in een standaard 19" server rack met 2 of 4 stijlen
- Uit één stuk bestaande kabelmanager voor kabelbeheer aan de voor- en achterkant
- Organiseert en geleidt kabels naar 24 afsluitbare clips aan de achterkant
- Hoogwaardige staalconstructie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	2U
Stand	Horizontaal
Montage-opties	Front and Rear Mount

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Staal
Lengte product	20.3 in [51.6 cm]
Breedte product	6.0 in [15.2 cm]
Hoogte product	3.5 in [8.8 cm]
Gewicht product	3.5 lb [1.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	22.0 in [56.0 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.6 lb [2.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2U gecombineerde kabelmanager
	24 - Kabelklemmen
	4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
	4 - #10-32 UNF plaatmoeren
	4 - 5/8 inch nr. 12-24 UNF-schroeven
	4 - # 12-24 UNC-kooimoeren

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.