

Module de commutateur KVM à 8 ports pour console 1UCABCONS17/19

N° de produit: CAB831HD



Ce module KVM à 8 ports peut être utilisé avec la série de consoles LCD montées en rack de StarTech.com, ce qui vous permet de contrôler huit serveurs à partir d'un seul site. Vous pouvez mettre à niveau une console LCD à port unique ou remplacer une console défectueuse (voir notre liste de consoles LCD compatibles ci-dessous).

Les ports indépendants VGA et PS/2 pour clavier et souris vous permettent aussi d'utiliser ce commutateur comme un KVM autonome, ce qui constitue une solution de KVM discrète, montable en rack.

En ajoutant ce module KVM à votre console LCD montée en rack, vous pouvez contrôler huit ordinateurs ou serveurs individuels à partir d'un site central.

Comme le module KVM peut être utilisé avec votre console LCD existante, vous pouvez l'intégrer sans difficulté à votre salle de serveurs. Pour garantir la compatibilité, ce module KVM prend en charge n'importe quel système d'exploitation et a subi des tests complets dans les environnements Windows®, Mac et Linux.

Vous pouvez aussi le connecter à des serveurs PS/2 et USB au moyen de la gamme pratique de câbles KVM propres à l'interface de StarTech.com. Ces câbles sont proposés en plusieurs longueurs avec PS/2 ou USB selon les exigences spécifiques de votre serveur.

RACKCOND1701 (ajoute un module à 8 ports)

RACKCOND17HD (ajoute un module à 8 ports)

RACKCONS17HD (ajoute un module à 8 ports)

RACKCONS1908 (remplace le module d'origine)

RACKCONS1916 (remplace le module d'origine)

RACKCONS1708 (remplace le module d'origine)

RACKCONS1716 (remplace le module d'origine)<h4>Royaume-Uni</h4>

RACKCOND1701 (ajoute un module à 8 ports)

RKCONS1716GB (remplace le module d'origine)

RKCONS1908GB (remplace le module d'origine)<h4>Europe</h4>

RACKCOND1701 (ajoute un module à 8 ports)

RKCOND1701FR - clavier français (ajoute un module à 8 ports)

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'intégrer l'administration d'une seule console à votre installation sur plusieurs sites/ISP, permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent.
- Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes.
- Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.

Spécifications techniques

- Le module de commutateur KVM universel à 8 ports permet de contrôler directement jusqu'à 8 ordinateurs et 64 ordinateurs en montant 8 commutateurs KVM supplémentaires en série
- Prise en charge des PC avec connecteurs de clavier et souris USB ou PS/2 - Pas de logiciel ou de pilote requis
- Compatible avec les serveurs et systèmes PC, Mac et Sun

- Indépendant du système d'exploitation
- Aucun logiciel ni pilote requis
- Le rack compact 1U prend très peu de place dans l'armoire ou le rail
- La fonctionnalité de branchement à chaud permet l'ajout ou le retrait d'ordinateurs sans mise hors tension
- Le mode de balayage automatique vous permet de basculer entre les ordinateurs et de faciliter la surveillance
- L'authentification de la connexion restreint l'accès à des utilisateurs autorisés
- Chaque nom d'ordinateur peut être défini à l'aide du menu OSD (14 caractères)
- Compatible DDC2B
- Compatibilité Plug-and-Play

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Hauteur U	1U
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	8
Plateformes prises en charge	USB et PS/2
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Mode cascade	Oui

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
Prise en charge DVI	Non

Contrôle IP KVM	Non
Longueur max. de câble	100.0 ft [30.5 m]
Résolutions analogiques max.	1920x1440
Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
Nombre max. d'utilisateurs	1
Ordinateurs mode cascade max.	64
Prise en charge sélection de port	Raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Caractéristiques de sécurité	Mots de passe par port
MTBF	72000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteurs hôte	8 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Autre(s) interface(s)	1 - Centronics (36 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce produit ajoute un module KVM de 8 ports à vos unités 1UCABCONS, IUCABCONS17 ou 1UCABCONS19
----------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.8

Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	4A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	0.6

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Largeur du produit	17.2 in [43.6 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Profondeur du produit	7.1 in [180 mm]
Poids du produit	4.9 lb [2.2 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	20.8 in [52.8 cm]
Largeur du Paquet	2.2 in [5.7 cm]
Hauteur du Paquet	6.1 in [15.5 cm]
Poids brut	7.2 lb [3.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Module KVM 8 ports
	2 - Supports de fixation (avec vis)
	1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty

3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis