

2U 19" horisontell kabelhanteringspanel

Produkt ID: CMPNL2UCD



Inga fler sladdhärvor i serverrummet eller datacentret. Denna organiserare i ett stycke med 2U-design ger en effektiv lösning för kabelhantering och hjälper dig hålla alla dina kablar tillgängliga och identifierbara, för en mer städad och mer skalbar serverarbetsyta. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Kabelhanteraren på 2U gör det enklare att hantera kablar från serverhyllans framsida eller baksida med behändigt placerade krokar som håller både vertikala och horisontella kablar.

Organiseraren hjälper dig hantera nätverk-, server- och KVM-kablar i din serverhylla genom att kombinera horisontella fingerkanaler och horisontella eller vertikala D-krokar. Den organiserar och leder kabel med hjälp av 24 låsbara klämmor för att hålla kablarna på plats.

Kabelorganiseraren har en stålkonstruktion av hög kvalitet och stabila krokar och är byggd att ge tillförlitlig prestanda, år efter år.

Att lägga till kabelorganiseraren mellan din utrustning stänger dessutom öppna ytor i hyllan vilket förbättrar luftflödet. Genom att lätta på kabelbelastningen ökar den dessutom livslängden på din server- och nätverksutrustning.

Obs.: Krokarna på detta kabelhanteringssystem kan förlängas till över 48 centimeter. Därför är kanske inte vissa hyllor med närliggande eller infällbara hyllmonteringshål kompatibla med denna produkt.

CMPNL2UCD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla kablarna organiserade, tillgängliga och identifierbara
- Öka serverns och nätverksutrustningens livslängd genom att minska belastningen på kablarna
- Förbättra kylsystemets effektivitet genom att täcka för oanvänt utrymme

Funktioner

- En effektiv kabelhanteringslösning som tar upp 2U i hyllan
- Kombination av horisontella fingerkanaler och vertikala eller horisontella stora D-krokar
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Monteras på en standard 19" serverhylla med 2 eller 4 stolpar
- En organiserare i ett stycke för kabelhantering på framsidan eller baksidan
- Organiserar och ger kabel till 24 låsbara klämmor på baksidan
- Stålkonstruktion av hög kvalitet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	2U
Inpassning	Horizontal
Monteringsalternativ	Front and Rear Mount

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	20.3 in [51.6 cm]

Produktbredd	6.0 in [15.2 cm]
Produkthöjd	3.5 in [8.8 cm]
Produktvikt	3.5 lb [1.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	22.0 in [56.0 cm]
Paketets bredd	6.8 in [17.2 cm]
Paketets höjd	4.3 in [10.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.6 lb [2.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2U kombinerad kabelhanterare
	24 - Kabelklämmor
	4 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar
	4 - #10-32 UNF-korgmuttrar
	4 - 5/8" #12-24 UNF-skruvar
	4 - #12-24 UNC-korgmuttrar

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.