

Medidor Portátil Digital de Ruido con Pantalla LCD - Medidor de Decibelios - Sonómetro
- Medidor del Nivel del Sonido - 30-130dBA

ID del Producto: D130-DECIBEL-METER



El sonómetro digital portátil está equipado con un micrófono de alta precisión que proporciona lecturas exactas de decibelios. La clasificación IP54 ofrece resistencia contra el polvo y el agua, lo que lo hace adecuado para su uso en diversos entornos. Su diseño compacto (50x162.6x29.2mm) y ligero (190g) hace que sea fácil de transportar y utilizar en diversos lugares.

Este lector de ruido portátil es capaz de realizar lecturas precisas con un rango de 30 a 130dBA, una exactitud de +/- 1,5dB y una resolución de 0,1dB.

Con sólo pulsar un botón, cambie entre lecturas mínimas y máximas. Además, elija entre lecturas rápidas (1/8s) y lentas (1s) en función de sus necesidades. Las lecturas rápidas capturan los cambios momento a momento para entornos dinámicos, mientras que las lecturas lentas proporcionan mediciones más estables para el análisis general del nivel de ruido.

El monitor de nivel de audio portátil cuenta con una pantalla LCD de fácil lectura con fuentes grandes para lecturas rápidas y de un vistazo, y luz de fondo opcional para mayor visibilidad en condiciones de poca luz. El indicador de batería en pantalla mantiene informado al usuario, mientras que la función de apagado automático en cinco minutos maximiza la duración de la batería. El botón de retención de datos permite mantener la última lectura en la pantalla como referencia.

El medidor de decibelios es ideal para supervisar salas de servidores, centros de datos, entornos de oficina y pruebas de equipos. Proporciona datos en tiempo real para verificar las condiciones de ruido y sonoridad de un área o equipo.

Fabricado en plástico ABS duradero, el sonómetro es ligero, compacto y cómodo de transportar. Su diseño antideslizante garantiza un agarre seguro, por lo que es ideal para realizar mediciones sobre la marcha en diversos entornos de trabajo.

El decibelímetro cuenta con botones grandes y bien espaciados, lo que facilita su manejo incluso con

guantes. Este diseño garantiza que los usuarios puedan medir con precisión y comodidad los niveles sonoros, incluso en entornos en los que es necesario llevar equipo de protección.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Supervise el ruido ambiental en salas de servidores, centros de datos y entornos de oficina
- Evalúe en tiempo real los niveles sonoros en equipos o maquinaria

Características

- MEDIDOR DE RUIDO: El lector de ruido digital de mano incorpora un micrófono de alta sensibilidad con un rango de medición de 30 a 130dBA +/- 1,5dB - Clasificación IP54 de resistencia al polvo y al agua - Requiere 3 pilas AAA (no incluidas)
- SENSOR PRECISO: Proporciona lecturas de sonido precisas con ajustes lentos (1s) y rápidos (1/8s) para mediciones de audio puntuales y precisas de hasta 0,1 decibelios - Cambie el tiempo de respuesta y las lecturas mín./máx. con sólo pulsar un botón
- LECTURA FÁCIL: Dispone de una pantalla de gran tamaño para lecturas rápida, con función de retención de datos para mantener las mediciones visibles y retroiluminación opcional - La función de apagado automático en 5 minutos maximiza la duración de la pila
- APLICACIONES: Ideal para supervisar los niveles de sonoridad en diversos entornos como salas de servidores, centros de datos y entornos industriales - Ideal para pruebas de equipos y evaluaciones medioambientales, proporcionando condiciones de sonoridad
- PORTÁTIL: Compacto (50x162.6x29.2mm) y ligero (190g) el medidor de ruido es fácil de almacenar y transportar - Hecho de plástico ABS duradero con un diseño antideslizante, es ideal para mediciones sobre la marcha en diversos entornos de trabajo

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Lectura mínima de decibelios 30dbA , Lectura máxima de decibelios 130dbA , Requiere 3 pilas AAA
	Resolución de 0,1dB

Precisión de +/- 1,5dB

Requisitos de
Energía

Fuente de alimentación Batteries (not included)

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Producto	6.5 in [165 mm]
Ancho del Producto	2.0 in [49.9 mm]
Altura del Producto	1.1 in [28.5 mm]
Peso del Producto	3.7 oz [104 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	1.4 in [3.5 cm]
Ancho de la Caja	4.2 in [10.6 cm]
Altura de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.1 oz [200.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Medidor de Decibeles
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.