

Dell EMC DAC-SFP-10G-2M kompatibles, SFP+ DAC Twinax-Kabel – 2m

Produkt-ID: DACSFP10G2M



Das DACSFP10G2M ist ein Dell EMC DAC-SFP-10G-2M-kompatibles, direkt angebundenes Kupfer-SFP+-Kabel, das für den Einsatz mit Dell EMC™-markenkompatiblen Switches und Routern entwickelt wurde und erfüllt MSA-Industrienormen.

Dieses Passive Copper Cable-Twinax-Kupferkabel unterstützt 10 GbE-Anwendungen, die über SFP+-Ports verbunden sind. Dieses Kupfer-2m-Kabel ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

Dieses SFP+-Kabel mit geringem Stromverbrauch und geringer Latenz wurde für hochschnelle Anwendungen entwickelt und ist eine kostengünstige Alternative zu LWL-Kabelbaugruppen. Es ist für Anwendungen auf kurzen Distanzen bestimmt, z. B. Point-to-Point-Netzwerk-Switch-/Serververbindungen innerhalb eines Racks.

StarTech.com bietet eine große Auswahl direkt angebundener SFP-Kabel und SFP-Module, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

## Merkmale

- 100 % garantierte Kompatibilität mit Dell EMC DAC-SFP-10G-2M
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W

---

#### Hardware

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime             |
| Compatible Brand     | Dell EMC             |
| Kabeltyp             | Passive Copper Cable |

---

#### Leistung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Max. Datenübertragungsrate | 10.00 Gbps       |
| Impedanz                   | 100 Ohm          |
| Faseroptiktyp              | Kupfer           |
| Faseroptikbetriebsmodus    | Vollduplex       |
| DDM                        | Ja               |
| Kompatible Netzwerke       | 10 Gbit/s        |
| MTBF                       | 61,728,395 hours |
| Stromverbrauch             | < 1W             |

---

#### Steckverbinder

|                  |          |
|------------------|----------|
| Steckverbinder A | 1 - SFP+ |
| Steckverbinder B | 1 - SFP+ |

---

#### Strom

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ausgangsspannung | 3.3V DC |
|------------------|---------|

---

#### Umgebungsbeding

ungen

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)          |
| Lagertemperatur    | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)       |
| Feuchtigkeit       | 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit |

#### Physische Eigenschaften

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Produktlänge   | 78.7 in [200.0 cm] |
| Produktbreite  | 0.6 in [1.4 cm]    |
| Produkthöhe    | 0.5 in [1.2 cm]    |
| Produktgewicht | 3.5 oz [100 g]     |

#### Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketlänge                  | 5.8 in [14.7 cm] |
| Paketbreite                 | 7.9 in [20 cm]   |
| Pakethöhe                   | 0.6 in [1.6 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 3.9 oz [110.0 g] |

#### Verpackungsinhalt

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Im Paket enthalten | 1 - SFP+ Cable |
|--------------------|----------------|

#### Garantieinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.