

Paquete de 2 - Bandejas 1U Ventiladas para Rack de 19 Pulgadas - Estantes Cantilever para Rack - Acero de Servicio Pesado - Capacidad 20kg - 40cm/16" de Profundidad

ID del Producto: CAB SHELF116V2PK



Este paquete de 2 estantes para rack 1U añade almacenamiento de perfil bajo a cualquier rack o armario para servidores de 19 pulgadas que cumpla la norma EIA-310. El estante está ventilado para mejorar el flujo de aire a los equipos de misión crítica. Se incluyen tuercas jaula, tornillos y arandelas para su instalación.

Este estante para rack de servidores de acero SPCC de calibre 16 presenta una capacidad de peso máxima de 20kg.

El estante en voladizo 1U optimiza el espacio de trabajo almacenando herramientas, periféricos o equipos no montados en rack, ahorrando espacio en el escritorio o en el suelo. Ideal para entornos SOHO, salas de servidores y otros lugares con limitaciones de espacio.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **AJUSTE UNIVERSAL DE 19"**: Diseñado para ajustarse a cualquier rack para servidores de 19 pulgadas que cumpla con la norma EIA-310 - Profundidad de montaje de 40cm (15,7 pulg.) para equipos de datos, redes u otros equipos sin montaje en rack

- **MÁXIMA VENTILACIÓN:** La placa ventilada de rack en voladizo garantiza un flujo de aire constante para disipar el calor y favorecer la circulación del aire hacia los equipos
- **DISEÑO RESISTENTE Y DURADERO:** Fabricado en acero laminado en frío SPCC de calibre 14 (2 mm), el resistente estante de rack garantiza una larga durabilidad y soporta un peso total de 20kg
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL:** Diseñado para racks de 2 y 4 columnas y cuenta con una profundidad de 15,7 pulgadas (40 cm) - Cree almacenamiento para herramientas, accesorios o equipos no montados en racks para una organización eficaz y un acceso cómodo
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este paquete de dos estantes ventilados para rack está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Velocidad de Flujo de Aire	Vented
Capacidad de Carga de la Superficie de Trabajo	44.1 lb [20 kg]

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	15.7 in [40.0 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	6.7 lb [3.1 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	2
Longitud de la Caja	20.2 in [51.4 cm]
Ancho de la Caja	22.8 in [57.9 cm]
Altura de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	15.7 lb [7.1 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	2 - Bandeja para Rack 1U
	8 - Tornillos M6
	8 - Tuercas Jaula M6
	8 - Arandelas Plásticas M6
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

