

DAC Twinaxケーブル／3m／Dell EMC製品DAC-SFP-10G-3M互換／銅線ダイレクトアタッチケーブル／Dell EMCスイッチ対応

製品ID: DACSFP10G3M



DACSFP10G3Mは、Dell EMC製DAC-SFP-10G-3M互換のダイレクトアタッチSFP+ 銅線ケーブルです。Dell EMC™ ブランド互換サーバー／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われており、MSA規格に準拠しています。

SFP+ ポートを介して接続する10GbE用途に適したパッシブTwinaxケーブルです。この3m銅線ケーブルは、ホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

高速性能を発揮し、消費電力と遅延が少ないSFP+ケーブルは、光ケーブルに代わる費用対効果が高いソリューションです。ネットワークスイッチやサーバーのラック内2点接続など、短い距離の接続用途に適しています。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPダイレクトアタッチケーブルとSFPモジュール各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ DELL EMC 製品DAC-SFP-10G-3Mと100%互換：Dell EMCスイッチ対応、MSA準拠10Gダイレクトアタッチケーブル
- ・ 光ファイバに代わる費用対効果の高い配線を使用
- ・ 技術仕様：3m | 10 Gbps | パッシブTwinax（銅線） | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG（米国ワイヤゲージ規格） | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠

・メーカーホスト互換性を検証: Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応

・
ライフタイム保証: 本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

・光ファイバモジュールとのホットスワップに対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Dell EMC
ケーブルタイプ	パッシブ銅線ケーブル

性能

最大データ転送速度	10.00 Gbps
インピーダンス	100 オーム
ファイバタイプ	銅
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
MTBF	61,728,395 hours
消費電力(W)	< 1W

コネクタ

コネクタA	1 - SFPスロット
コネクタB	1 - SFPスロット

電源

出力電圧	3.3V DC
------	---------

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	0~85%相対湿度

物理的特徴

製品縦	300.0 cm [118.1 in]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]

製品重量		150 g [5.3 oz]
パッケージ情報		
パッケージ縦		18.9 cm [7.4 in]
パッケージ横		19.9 cm [7.8 in]
パッケージ高さ		1.8 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量		134.0 g [4.7 oz]
箱に含まれているもの		
パッケージ内容		1 – SFP+ ケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。