

Lot de 2 Étagère 1U pour Rack Serveur, Étagère Cantilever Universelle Ventilée pour Montage en Rack, pour Rack/Armoire 19", Acier Robuste, Capacité de 20kg, Plateau de 40cm de Profondeur

Nº de produit: CAB SHELF116V2PK



Ce lot de 2 étagères rack 1U ajoute un espace de stockage peu encombrant à tout rack serveur ou armoire conforme à la norme EIA-310 de 19 pouces. L'étagère est ventilée pour améliorer le flux d'air vers l'équipement critique. Des écrous en cage, des vis et des rondelles sont inclus pour l'installation.

Cette étagère de rack serveur en acier SPCC de calibre 16 offre une capacité de charge maximale de 44 lb (20 kg).

L'étagère cantilever 1U optimise l'espace de travail en stockant des outils, des périphériques ou des équipements non montés en rack, ce qui permet d'économiser de l'espace sur le bureau ou le sol. Idéale pour les environnements SOHO, les salles serveurs et autres endroits où l'espace est limité.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

## Spécifications techniques

- **ADAPTATION UNIVERSELLE 19"** : L'étagère est conçue pour s'adapter à n'importe quel rack/armoire serveur 19" conforme à la norme EIA-310; Profondeur de montage de 40cm pour les équipements de données, IT, de réseau ou autres équipements non montés sur rail

- VENTILATION MAXIMALE : La plaque ventilée de l'étagère en porte-à-faux assure un flux d'air constant pour dissiper la chaleur et favoriser la circulation de l'air vers l'équipement
- CONCEPTION RÉSISTANTE ET DURABLE : Fabriquée en acier laminé à froid SPCC de calibre 14 (2 mm), l'étagère robuste de l'armoire garantit une durabilité à long terme et supporte un poids total de 20 kg
- FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : Conçue pour s'adapter aux racks à 2 et 4 montants et d'une profondeur de 40 cm; Permet de ranger des outils, des accessoires ou des équipements non montés sur rails pour une organisation efficace et un accès pratique
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce double pack d'étagères ventilées est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

**Matériel**

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

**Performance**

Débit d'air	Vented
Capacité de Charge de la Surface de Travail	44.1 lb [20 kg]

**Caractéristiques physiques**

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	15.7 in [40.0 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Poids du produit	6.7 lb [3.1 kg]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	2
Longueur du Paquet	20.2 in [51.4 cm]
Largeur du Colis	22.8 in [57.9 cm]
Hauteur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
Poids brut	15.7 lb [7.1 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	2 - Étagère 1U pour rack
	8 - Vis M6
	8 - Écrous cage M6
	8 - Rondelles en plastique M6
	1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

