

1HE Universal 19" Server Rack Fachboden - max. 15 kg

Produkt-ID: CABSHELF1U



Mit dem (schwarzen) festen 1U-Bord für Universal Rack Server-Gehäuse CABSHELF1U können Sie ein kompaktes, festes Aufbewahrungsbord in ein standardmäßiges 19-Zoll-Server Rack-Gehäuse mit Optionen zur Frontmontage eingesetzt werden. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieses strapazierfähige, feste Rack-Bord besteht aus kommerziellem, kalt gewalztem SPCC-Stahl und kann bis zu 15 kg Geräte tragen. Es ist somit eine perfekte Lösung zum Lagern von kleinen, nicht zur Rackmontage geeigneten Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehör im Rack für einfachen Zugriff.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Für alle 19 Zoll breiten Servergehäuse und -schränke
- Bietet zusätzlichen Stauraum für geschäftskritische Hardware und für die Rackmontage ungeeignete Geräte
- Hinzufügen eines Aufbewahrungsbords in Netzwerk-Switches/Geräte-Racks mit geringer Tiefe

Merkmale

- Passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse
- 1,6 mm kalt gewalzter SPCC-Stahl
- Design für Frontmontage
- Trägt bis zu 15 kg
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	1U
Kabelmanagement	Nein
Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	33.2 lb [15 kg]
------------------------------	-----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	7.0 in [17.8 cm]
Produktbreite	17.4 in [44.3 cm]
Produkthöhe	1.8 in [45.0 mm]
Produktgewicht	2.7 lb [1.2 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	19.7 in [50.0 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	2.8 in [70.0 mm]



Versandgewicht
(Verpackung) 3.3 lb [1.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Festes 1U-Rack-Bord
	M6-Käfigmuttern
	M6-Schrauben

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

