

2U serverrackhylla - Universell fribärande serverhylla med rackfäste för 19-tums nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 20 kg - 41 cm djupt fack

Produkt ID: CABSHELF



Med den svarta universala standardhyllan för serverrack CABSHELF kan du effektivt organisera din nödvändiga datorhårdvara och tillbehör genom att lägga till ett fast hyllplan med en maximal kapacitet på 20 kg.

Den passar alla frammonterade 19 tums standardserverrack och skåp och är tillverkad i robust, kallvalsat stål, vilket ger lång livslängd.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp
- Lägg till mer utrymme för nödvändig hårdvara

Funktioner

- Kraftig stålkonstruktion

- **KRAFTIG OCH HÅLLBAR DESIGN:** Konstruerad av SPCC kallvalsat stål. Den robusta frontmonterade skåphyllan säkerställer långvarig hållbarhet och stöder en totalvikt på 20 kg vilket gör den till en perfekt rackhylla för alla miljöer
- Passar alla 19 tums standardrack och skåp
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this 2U server rack shelf is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
U-höjd	2U
Kabelhantering	Nej

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Utseende

Färg	Svart
Inre bredd	17.4 in [44.3 cm]
Inre djup	15.7 in [40 cm]
Produktlängd	16.0 in [40.6 cm]
Produktbredd	18.9 in [48.0 cm]
Produkthöjd	3.5 in [8.8 cm]
Produktvikt	5.1 lb [2.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	19.4 in [49.4 cm]
Paketets bredd	22.4 in [57.0 cm]
Paketets höjd	6.4 in [16.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.9 lb [3.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	4 - M6 skruvar
	4 - M6 korgmuttrar
	1 - 2U rackhylla
	1 - Snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.