

Estante de 2U para Rack de Servidores - de 2 Columnas - de Montaje Central - Ventilado

ID del Producto: CABSHF2POSTV2



La bandeja de rack para servidores de 2 postes le permite agregar una bandeja fija de gran capacidad e instalación en el centro a casi cualquier rack de servidores estándar de 2 postes.

Nuestra bandeja para rack 2U es compatible con la norma EIA 310, lo cual significa que se ajusta a la mayoría de racks estándar de 48,26cm con 2 postes. Los soportes de montaje incluidos se pueden ajustar para que admitan diferentes profundidades de poste, lo cual convierte a esta bandeja de rack para montaje en el centro en una solución universal para almacenamiento en rack con 2 postes, a la vez que el diseño con aberturas de ventilación mejora la circulación del aire en el rack.

Fabricado en acero laminado en frío de categoría comercial SPCC, esta duradera bandeja para rack de equipo de red, con 2 postes, admite hasta 34kg de equipo: solución perfecta para almacenar equipo no instalable en rack, herramientas, periféricos o accesorios de su rack para mantenerlos accesibles.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Para usar con la mayoría de los Racks de Servidores de 2 Postes y de 19" de ancho
- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack

Características

- Se ajusta a la mayoría de los racks estándar de 19 pulgadas y 2 columnas
- Diseño de montaje central
- Soporta hasta 34kg de carga

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	75.0 lb [34 kg]
--------------------------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.2 in [43.6 cm]
Longitud del Producto	20.0 in [50.8 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	3.5 in [8.8 cm]
Peso del Producto	8.4 lb [3.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.7 in [55.1 cm]
Ancho de la Caja	22.1 in [56.2 cm]
Altura de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.8 lb [4.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estante de Rack
	4 - Tornillos M6
	4 - Tuercas Enjauladas M6
	4 - Arandelas M6 acopadas de plástico

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.