

Canalina per la gestione dei cavi solida con coperchio, 50mm L x 20mm H - 2m L, 3 scomparti per il nascondiglio dei cavi di rete - Sistema di canalizzazione dei cavi a parete, canaletta per cavi di alimentazione, omologato UL

ID prodotto: CBMCWD5020



Questa canalina per la gestione cavi da 2 m consente di instradare i cavi in modo ordinato in ufficio o nella sala server e allo stesso tempo nasconderli per un aspetto pulito e professionale.

Questa canalina per la gestione cavi permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo ordinato in ufficio o nella sala server. La canalina ha una dimensione di 20 mm x 51 mm con tre canali singoli disposti sull'intera lunghezza, da utilizzare per organizzare e separare i cavi con facilità.

Realizzata in PVC autoestinguente, robusto e indeformabile, questa canalina per cavi di rete/alimentazione rispetta le norme di resistenza al fuoco NF, classificazione M1, con punto di rammollimento Vicat a 86° C e grado UL/94V-0.

La canalina portacavi può essere montata con facilità praticando dei fori nell'alloggiamento e in qualsiasi superficie; in alternativa, è possibile utilizzare del nastro biadesivo per fissare la canalina (viti e nastro non inclusi).

Per combinare e instradare questa canalina per la gestione cavi e i cappucci terminali e ottenere una finitura professionale, StarTech.com offre un'ampia gamma di accessori.

Il cappuccio terminale (CBMCWD5020E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito interno (CBMCWD5020I) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline all'interno degli angoli.

Il gomito esterno (CBMCWD5020O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo ordinato in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

- **ORGANIZZAZIONE DEI CAVI IN MODO PROFESSIONALE:** la canalina per la gestione cavi permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo ordinato in ufficio o nella sala server; dispone di 3 canali per organizzare più cavi con facilità
- **RESISTENZA INDUSTRIALE:** realizzata in PVC autoestinguente e indeformabile, questa canalina per cavi di rete/alimentazione rispetta le norme di resistenza al fuoco NF, classificazione M1, con punto di rammollimento Vicat a 86C e omologato UL/94V-0
- **ACCESSORI PER CANALINE:** Cappuccio terminale (CBMCWD5020E), gomito interno (CBMCWD5020I), gomito esterno (CBMCWD5020O); venduti separatamente
- **SPECIFICHE TECNICHE:** lunghezza: 2m | Altezza: 20 mm | Larghezza totale: 51 mm | Larghezza canali interni: sinistro 15 mm, centrale 11 mm, destro 15 mm | Colore bianco | RoHS
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo kit coprifili/sistema di incanalamento cavi con montaggio a superficie è supportato da garanzia StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico gratuito 24/5

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Larghezza canale sinistro: 14,8 mm
	Larghezza canale centrale: 10 mm
	Larghezza canale destro: 14,8 mm

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
--------	--------

Tipo enclosure	PVC
Lunghezza prodotto	2.0 in [5.1 cm]
Larghezza prodotto	78.7 in [200.0 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	1.9 lb [0.9 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	2.0 in [5.1 cm]
Package Width	6.6 ft [2.0 m]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 lb [0.9 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Canalina
-----------------------------	--------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.