

Canaleta para Cableado con Ranura Abierta y Tapa, 38 mm An x 25 mm Al - 2 m Lar - Ranuras de 8 mm, Cubierta de PVC o Conducto de Pared para Cables de Red - Para un Máximo de 20 Cables - UL

ID del Producto: CBMWD3825



Esta canaleta con ranuras de 2 m de longitud para la gestión de cableado, guía los cables de su oficina o sala de servidores, al tiempo que los oculta con el fin de crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado protege los cables contra daños, mientras que los enruta de forma ordenada en su oficina o sala de servidores. El conducto tiene 25 mm x 38 mm, con ranuras paralelas de 8mm para pasar el cableado, de modo que se puedan organizar y guiar fácilmente los cables dentro y fuera de la canaleta.

La canaleta tiene agujeros de montaje (15mm x 5mm) que le permiten montar fácilmente el conducto a madera o en placa de yeso por medio de tornillos (no incluidos).

Hecho en PVC autoextinguible, es robusto y a prueba de deformaciones. Este ocultador de cables de red o alimentación, es resistente al fuego con una clasificación M1 NF y un punto de ablandamiento Vicat de 86C. Está clasificado como UL/94V-0.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Protege los cables de daños, a la vez que los enruta en el espacio de oficinas o salas de servidores

## Características

- ORGANICE Y ENRUTE SUS CABLES DE FORMA PROFESIONAL: La canaleta con ranuras, protege hasta 20 cables. Acceso superior para adicionar o remover cableado, o enrutarlo en la oficina o sala de servidores. Instale por medio de orificios para tornillos
- RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: PVC resistente a la deformación, autoextinguible, ocultador sólido de cables de red y de alimentación con resistencia al fuego M1 y punto de ablandamiento Vicat M1. Con clasificación UL 94V-0, y aprobado por UL/CSA
- DISEÑO FLEXIBLE: Adicione o remueva fácilmente cables a su tendido con el sencillo mecanismo de cierre de la cubierta. Enrute cableado dentro y fuera del tendido por medio de las ranuras perforadas
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud: 2 m | Altura: 25 mm | Ancho: 38 mm | Ancho de la ranura: [SLOTWIDTH] | Capacidad máxima de cableado: 20 cables | Punto de ablandamiento Vicat: 186F/86C (Probado a 50C) | Blanco | RoHS
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Este kit de montaje de cableado de un solo canal, está respaldado por 2 años de garantía por StarTech.com. Incluye soporte técnico gratuito 24/5

---

### Rendimiento

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Política de Garantía       | 2 Years   |
| Especificaciones Generales | Características especiales: Diseño ranurado<br/>Agujeros de montaje |

---

### Características Físicas

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Color                 | Gris               |
| Tipo de Gabinete      | PVC                |
| Longitud del Producto | 1.5 in [3.8 cm]    |
| Ancho del Producto    | 78.7 in [200.0 cm] |
| Altura del Producto   | 1.0 in [2.5 cm]    |
| Peso del Producto     | 15.1 oz [427.0 g]  |

---

### Información de la Caja

|                      |   |
|----------------------|---|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
|----------------------|---|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Longitud de la Caja         | 1.5 in [3.8 cm] |
| Ancho de la Caja            | 6.6 ft [2.0 m]  |
| Altura de la Caja           | 1.0 in [2.5 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.1 lb [0.5 kg] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Canaleta para cables |
|---------------------|--------------------------|

---

Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

