

Station d'Accueil Universelle pour Ordinateur Portable, Station d'Accueil Hybride USB-C & USB-A, Dual 4K DP & HDMI, 100W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE

N° de produit: DK30C2DPEPUE



Passez de l'ancienne norme USB-A (USB 3.0) à la nouvelle norme USB-C grâce à cette station d'accueil certifiée universelle pour ordinateurs portables USB-C et USB-A. La station d'accueil USB-C est dotée de la technologie Power Delivery 3.0 100 W, de deux moniteurs HDMI et/ou DisplayPort, d'une charge rapide et de ports périphériques USB-C et USB-A.

La station d'accueil USB-C est fournie avec un câble hôte universel conçu avec un adaptateur USB-C vers USB-A pour accueillir des ordinateurs portables USB-A. Le câble dispose également d'une longueur étendue de 1 m pour prendre en charge une grande variété de configurations de station de travail.

Des câbles de rechange ou supplémentaires peuvent être achetés séparément [here](#) .

Adaptée aux ordinateurs portables hautes performances qui nécessitent une puissance de charge plus importante, la station d'accueil alimente et charge rapidement votre ordinateur portable grâce à la technologie Power Delivery 100 W et à l'adaptateur d'alimentation 150 W, le tout via un câble unique.

Cette double station d'accueil vidéo pour PC 4K 60 Hz prend en charge les écrans Ultra HD DisplayPort et/ou HDMI et vous permet de configurer vos connexions vidéo pour répondre au mieux à vos besoins.

Double DisplayPort 4K | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz

Double HDMI 4K | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz

DisplayPort 4K + HDMI 4K | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz

DisplayPort 5K* | Jusqu'à 5120 x 2880

*Nécessite un écran prenant en charge le format 5K avec deux ports DP


Cette station d'accueil PC est entièrement certifiée conforme aux normes industrielles les plus strictes en matière d'USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C et Power Delivery), VESA DisplayPort et DisplayLink (connexions vidéo) pour garantir une qualité, une fiabilité et une compatibilité optimales.

Pour une installation rapide dès la sortie de l'emballage, le câble combiné (USB-C avec adaptateur USB-A fourni) vous permet de connecter n'importe quel ordinateur portable. La station d'accueil possède des trous de fixation pour le montage du poste de travail (support de fixation non inclus).

Connectez vos appareils avec quatre ports USB 3.1 : 1 port USB-C et 3 ports USB-A. Chargez rapidement votre smartphone USB-C ou USB-A. La station d'accueil dispose d'un port GbE (prise en charge du démarrage PXE) et d'une prise audio pour casque à 4 positions de 3,5 mm. Elle comprend également un slot de verrouillage de sécurité (slot K) pour la protection contre le vol.

Pour une plus grande flexibilité d'installation, vous pouvez utiliser des supports de fixation (SSPMSUDWM SSPMSVESA) spécialement conçus pour nos stations d'accueil et nos hubs. Installez votre station d'accueil sur un bureau, un mur ou d'autres surfaces afin de personnaliser votre configuration comme bon vous semble.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Créez un poste de travail à double affichage à l'aide d'un ordinateur portable équipé d'un port USB-C ou USB 3.0
- Idéal pour les grandes entreprises, les sociétés et les organisations utilisant différents types d'ordinateurs portables
- Efficace dans les environnements de travail utilisant des données et des applications sensibles
- Idéal pour les bureaux partagés (hébergement ou postes de travail partagés), avec compatibilité universelle

Spécifications techniques

- **DOCK HYBRIDE** : La station d'accueil universelle fonctionne avec les ordinateurs portables USB Type-C, Thunderbolt 3 / 4 & USB Type-A, à l'aide d'un câble USB-C / USB-A 2-en-1; Idéal pour l'hôtellerie ou la configuration d'un espace de travail partagé
- **DOUBLE AFFICHAGE SUR MACBOOK AIR** : Permet d'utiliser 2 écrans sur les MacBook Air/Pro qui ne prennent en charge qu'un seul en natif; Ports DP ou HDMI prenant en charge jusqu'à 2 écrans 4K 60 Hz ; Installation de pilotes requise sous Windows et macOS
- **FONCTIONNE AVEC N'IMPORTE QUEL PC PORTABLE** : Simplifiez votre déploiement avec un dock certifié USB-IF, VESA et DisplayLink qui offre des performances optimales et une compatibilité universelle avec tout PC (Win, macOS et Ubuntu) ou Chromebook (ChromeOS)
- **DOCK COMPLET** : Hub USB avec 1x USB-C et 3x USB-A, Gigabit Ethernet & 1x 3,5mm audio/casque, K-slot pour verrouillage de sécurité et trous pour support de montage optionnel; Inclut l'utilitaire de mise à jour DisplayLink; 100W de puissance délivrée
- **AVANTAGES POUR LES PROS DE L'IT** : Outils de connectivité inclus pour les pros de l'IT et les équipes d'assistance IT avec Network MAC Address Pass-Through, WiFi Auto Switching pour améliorer les performances du réseau, USB Event Monitoring/Windows Layout

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 3.0
	Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
	DisplayPort 1.2
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1

ID du chipset	DisplayLink - DL6950
	Genesys Logic - GL3523
	Fresco Logic - FL7102
	Fresco Logic - FL7201
	VIA Labs - VL162
	RealTek - RTL8153
	Texas Instruments - TS3A225E

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	2 HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz 2 DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz 1 HDMI + 1 DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz 1 DisplayPort 5K en utilisant 2 ports vidéo DP - 5120 x 2880 à 60 Hz Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 4096 x 2160p (4K), les résolutions 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
PXE	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	2 - DisplayPort (20 broches)
	2 - HDMI (19 broches)
	1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2
	1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)
	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - Ethernet Gigabit
	1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11,10.12, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™ v55+
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible ou ordinateur compatible USB-3.0 avec un port USB Type-A disponible
Remarque	Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge USB Power Delivery. La résolution 4K est prise en charge sur les quatre ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir les résolutions 4K x 2K La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus) La résolution 5K est prise en charge en connectant les deux ports DisplayPort à un seul écran 5K.

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	100W

Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2.5 A
Tension de sortie	19.5V DC
Courant de sortie	7.7 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	150 W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 0~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et gris sidéral
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	3.1 in [8.0 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
Poids du produit	9.9 oz [280.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.6 in [27.0 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]

Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Poids brut	2.9 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - USB 3.0 pour Disque Dur SATA
	1 - Câble USB-C de 1m (avec adaptateur USB-C vers USB-A attaché)
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis