

USB-C till DisplayPort-adapter med strömförsörjning - 8K 30 Hz

Produkt ID: CDP2DP14UCPB



Med denna USB-C™ till DisplayPort-adapter kan du ansluta din USB Type-C-enhet eller Thunderbolt 3-enhet till en DisplayPort-bildskärm, vilket ger en bekväm och högpresterande lösning. Adaptern har USB-strömförsörjning så att du kan strömsätta och ladda dina enheter samtidigt som du sänder Ultra HD-video.

Denna USB-C-skärmadapter stöder USB-strömförsörjning på upp till 60 W och har en extra USB-C-port, så du kan ladda din bärbara dator eller surfplatta med USB-C-strömadaptern.

Denna 8K DisplayPort 1.4-adapter som levererar toppmodern bildkvalitet stöder UHD-upplösningar på upp till 7680x4320 och har även HBR3-funktionalitet, vilket ger en bandbredd på upp till 32,4 Gbps. Med HDR-stöd får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än vanlig digital bildbehandling.

DisplayPort-adaptern är bakåtkompatibel med 4K- och 1080p-bildskärmar, vilket gör den till ett utmärkt tillbehör för hem, kontor eller andra arbetsmiljöer, samtidigt som den är framtidssäkrad för 8K-implementering.

Denna lätta skärmadapter är mycket bärbar och har ett litet format. Det perfekta tillbehöret till MacBook, Microsoft Surface Book eller andra USB-C (eller Thunderbolt 3) enheter och får enkelt plats i resväskan.

Obs!

- Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort Alternate Mode för att fungera med denna adapter.
- Både din källa och destination måste stödja DisplayPort 1.4 för att uppnå maximal 8K-upplösning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Strömma verklighetstrogen 8K-video till en DisplayPort 1.4-skärm, projektor eller bildskärm
- Visa digital väggskyltning i hög upplösning
- Ett ultimatum tillbehör för dem som är först med att använda 8K-teknik
- Leverera iögonfallande presentationer på resande fot
- Anslut USB-C-enheter till HDR-kompatibla 8K-bildskärmar
- Perfekt för kreativa proffs

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** USB-C till DisplayPort 1.4-adapter (DP alt-läge HBR3) (32,4 Gbps) för att ansluta en enda DP-skärm med stöd för 8K 60 Hz (7680x4320) eller 4K 120 Hz UHD - HDR/DisplayHDR - DSC - HDCP 2.2/1.4 - Fungerar med system som stöder DP alt-läge över USB-C
- **KOMPATIBILITET:** Fungerar med bärbara datorer med DP över USB Type-C (Thunderbolt 3-kompatibel), inklusive MacBooks och Chromebooks, och stöder upp till 60 W Power Delivery för att strömförsörja och ladda din bärbara dator samtidigt som du visar video på en DisplayPort-skärm
- **HÖG KVALITET:** Den här adaptorn har en unik videosignalförstärkare som förstärker signalen och säkerställer tillförlitlig prestanda, även med kablar av lägre kvalitet - Förstärkaren ökar också den maximala DP-kabellängden som stöds jämfört med andra märken
- **8K-UPPLÖSNING:** USB C- till DisplayPort-adapter testades med 8K-monitorer, bildskärmar och maskinvara/programvara testades för optimal prestanda och färgdjup för högupplösta bilder och innehållsskapande
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** USB C- till DP-adapter stöder en drivrutinlös plug & play-installation - Fungerar med macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS och Linux - Kompatibel med Thunderbolt 3 och

tidigare versioner av DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	DisplayPort - 1.4
Chipset-ID	Parade PS8468 VIA VL102

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Stödda upplösningar	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Bandbredd	HBR3
Audio-specifikationer	DisplayPort - 7.1-kanalljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) 1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM<br / > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över
-----------------------	---

USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Både din källa och destination måste stödja DisplayPort 1.4 för att uppnå maximal 8K-upplösning.

Ström	Power Delivery	60W
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10%-85% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	4.3 in [11 cm]
	Produktlängd	7.5 in [19 cm]
	Produktbredd	1.7 in [4.3 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	0.8 oz [22.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
	Paketets bredd	5.0 in [12.8 cm]
	Paketets höjd	0.6 in [1.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	0.9 oz [26.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C till DisplayPort-adapter

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.