

USB-C naar Mini DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Product ID: CDP2MDP



Met deze USB Type-C naar Mini DisplayPort adapter kunt u mini DisplayPort (mDP) video en audio weergeven vanaf de USB Type-C poort op uw laptop of ander apparaat. De adapter is geschikt voor USB 3.1 of Thunderbolt 3 Type-C apparaten die een mDP video signaal doorgeven, zoals uw MacBook Pro, Chromebook of 2018 iPad Pro.

Benut de video capaciteit van de USB-C aansluiting van uw computer, zodat u met de adapter kunt genieten van de verbazingwekkende kwaliteit van UHD op uw 4K 60 Hz scherm.

U kunt een uitgangsfrequentie bereiken tot 3840 x 2160p bij 60 Hz, wat perfect is voor taken met hoge resolutie zoals het bekijken van 4K video. De USB-C video adapter is ook compatibel met 1080p monitors of schermen, en is daarmee een perfect accessoire voor elke werkomgeving.

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB-C is een omkeerbare connector, zodat u deze in elke richting in uw apparaat kunt steken. De met Thunderbolt 3 compatibele adapter biedt een probleemloze verbinding met uw Windows of Mac Thunderbolt 3 computer.

De compacte USB-C naar mDP adapter is lichtgewicht en past perfect in uw laptas. Dankzij het draagbare design is de adapter ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor of onderweg.

De CDP2MDP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Uw USB-C apparaat moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Deze adapter verzendt een single-mode Mini DisplayPort-signaal en werkt niet met extra video adapters zoals Mini DisplayPort naar HDMI-, Mini DisplayPort naar VGA- of Mini DisplayPort naar DVI-adapters.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit uw USB-C laptop aan op een mDP display op het werk
- Geef presentaties op elk mDP scherm in een vergaderruimte vanaf uw laptop
- Sluit een tweede scherm aan op uw USB-C laptop

Features

- Geniet van UHD videoresoluties tot 4K 60 Hz vanaf uw USB-C apparaat
- Krijg een probleemloze verbinding met behulp van de omkeerbare USB-C connector en Thunderbolt 3 compatibiliteit
- Maximale mobiliteit dankzij een lichtgewicht en eenvoudig mee te nemen design
- Compatibel met Thunderbolt 3 en USB Type-C met DP Alt Mode

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	AV-ingang	USB-C
	AV-uitgang	Mini DisplayPort - 1.2
	Audio	Yes
	Chipsetcode	NXP - PTN5100 Pericom - PI3DPX1203

Prestaties	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Maximale digitale resoluties	4K (3840 x 2160) @ 60 Hz 1024 x 768
	Ondersteunde resoluties	1280 x 720
	Ondersteuning breedbeeld:	1920 x 1080 @ 144hz 1920 x 1200
	Audiospecificaties	2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160 @ 60Hz Yes 7.1 surround sound

Connector(en)	Connector A	USB-C (24 pin) DisplayPort Alt Mode
	Connector A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C apparaat moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken
	Systeem- en kabelvereisten	Deze adapter verzendt een single-mode Mini DisplayPort-sigitaal en werkt niet met extra videoadapters zoals Mini DisplayPort naar HDMI-, Mini DisplayPort naar VGA- of Mini DisplayPort naar DVI-adapters
	Systeem- en kabelvereisten	Deze adapter ondersteunt geen Thunderbolt schermen
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 45C (32F to 113F)
	Opslagtemperatuur	-10C to 70C (14F to 158F)
	Vochtigheid	5% tot 90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	White
	Type behuizing	Plastic
	Kabellengte	0.6 in [14 mm]
	Lengte product	7.1 in [1.8 cm]
	Breedte product	1.1 in [26.980 mm]
	Hoogte product	0.6 in [16.000 mm]
	Gewicht product	0.8 oz [23.000 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	8.9 in [2.2 cm]
	Package Width	4.9 in [1.2 cm]
	Package Height	0.0 in [0.070 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [31.000 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	USB-C naar Mini DisplayPort adapter

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***