

Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco

ID del Producto: CDP2VGAUCPW



Este adaptador USB-C a VGA conecta una pantalla VGA a su notebook o MacBook equipado con USB Type-C. El adaptador USB C incluye entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su notebook mientras transmite video de salida, a través del mismo puerto USB-C. El adaptador también está disponible en color negro (CDP2VGAUCP), a fin de elegir un adaptador a juego con el estilo de su notebook.


Los notebooks de tamaño más pequeño y peso más ligero son fabulosos en cuanto a portabilidad, pero con la desventaja de tener menos puertos de conectividad. Este adaptador de video USB-C a VGA es compatible con la entrega de potencia por USB hasta 60W e incluye un puerto USB-C adicional, a fin de poder cargar su notebook con el adaptador de alimentación USB-C, incluso mientras transmite videos de salida. Muchos notebooks como Dell XPS y MacBook Pro son compatibles con la carga a través de su puerto USB-C mediante entrega de potencia por USB; consulte las especificaciones de su equipo para confirmar si es compatible.

Para garantizar que se mantiene la calidad de su señal de video, el conector de llave ("dongle") USB-C es compatible con resoluciones VGA de hasta 2048 x 1260 60Hz, incluyendo las resoluciones populares de alta definición 1080p y 720p.

Este adaptador USB Type-C tiene un gabinete de color blanco completamente, así como un cable integrado USB-C diseñado para armonizar con su MacBook. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C como el iPad Pro del 2018.

El modelo CDP2VGAUCPW está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su equipo a cualquier pantalla VGA cuando viaje
- Conecte su ordenador portátil a una pantalla VGA cuando lo utilice en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), en cualquier entorno de trabajo, académico o doméstico
- Haga presentaciones en una pantalla grande VGA, a través de su ordenador portátil equipado con USB-C

Características

- **DIGITAL A ANALÓGICO:** El adaptador USB-C (Modo Alt DP 1.2 HBR2) le permite conectar una sola pantalla VGA que admita 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 a 60Hz. Soporta EDID y DDC pass-through
- **CARGA DE PASO DE 60W PD:** Adaptador de pantalla USB-C con hasta 60W de PD para alimentar y cargar su portátil mientras muestra vídeo en un monitor VGA utilizando un solo puerto USB-C
- **COMPATIBILIDAD:** Funciona con portátiles DisplayPort sobre USB-C (compatible con TB3) como Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
- **PORTÁTIL:** Conecte un monitor o proyector VGA a su portátil, o añada una pantalla secundaria a su estación de trabajo. el conversor blanco portátil USB-C a VGA puede llevarse en la bolsa de su laptop
- **FÁCIL DE USAR:** Admite una configuración plug & play sin controladores y funciona con macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS y Linux | Compatible con Thunderbolt 3 y versiones anteriores de DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	VGA

ID del Conjunto de Chips ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 @ 60Hz

Resoluciones Admitidas 1920 x 1200 @ 60Hz

1920 x 1080

1280 x 720

1680 x 1050

1600 x 900

1440 x 900

1360 x 768

1280 x 800

1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de Audio VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)

Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Power Delivery 60W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR 0~90%

Características Físicas

Color Blanco

Longitud del Cable 4.0 in [102 mm]

Longitud del Producto 5.9 in [15.0 cm]

Ancho del Producto 1.3 in [3.3 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 0.8 oz [24.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.6 in [16.8 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [116.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a VGA

Información Acerca

de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.