

Dock USB-C para 3 Monitores 4K con 5 Puertos USB 3.2 5Gbps - HDMI y DisplayPort - Mac y Windows - Docking Station - PD 60W - Hub de 5 Puertos USB de 5Gbps

ID del Producto: DK30CH2DPPD



Este replicador de puertos USB-C™ 4K, conforme con las normas TAA, para laptops basadas en Windows® o Mac lleva la productividad a un nivel totalmente novedoso, compatible con triple monitor 4K: toda una primicia en el mercado. Este replicador de puertos USB Type-C le ofrece 60W de carga para alimentación, así como 5x puertos USB 3.0 para conectar sus dispositivos periféricos. Es el accesorio ideal para su Dell™ XPS 15, Chromebook Pixel™ u otra laptop equipada con USB-C.

También se conecta al puerto USB-A de su laptop USB 3.0 (mediante un cable USB-C a A, como el modelo USB315AC1M, que se adquiere por separado).

Nota: Entrega de potencia para cargar su laptop no disponible a través de USB-A, y solo compatible con doble pantalla.

El replicador de puertos 4K USB-C para Windows o Mac le permite crear una estación de trabajo con triple pantalla Ultra HD. Conecte:

2x pantallas 4K DisplayPort (DisplayLink) con resolución 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60Hz y

1x pantalla 4K HDMI (modo Alt (alternativo) de DisplayPort) con resolución 4096 x 2160 a 24Hz / 3840 x 2160 a 30Hz


En el caso de aplicaciones de alta resolución, el replicador universal de puertos para laptop también se puede conectar a una pantalla 5K (resolución 5120 x 2880) a 60Hz, mediante la conexión de los dos puertos DisplayPort a una sola pantalla 5K.

Este replicador de puertos que admite triple monitor le permite conectar sus periféricos, a fin de transformar su laptop en una estación de trabajo de tamaño grande. Con cinco puertos USB 3.0 (1x USB Type-C y 4x USB Type-A, incluido 1x puerto de carga rápida), un puerto Ethernet Gigabit, una entrada para conjunto de audífonos/micrófono, más puertos independientes de 3.5mm para audio y

micrófonos, se posibilitan todas las conexiones necesarias, para el máximo rendimiento.

Por medio de un único cable, el replicador de puertos USB-C proporciona hasta 60W de entrega de potencia para la alimentación y carga de su laptop, y 120W para la alimentación de sus periféricos, mediante su adaptador de alimentación.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para edición de video 4K o para trabajar con gráficas de alta resolución
- Trabaje en varios documentos simultáneamente en aplicaciones de oficina
- Visualice varios monitores a la vez, en firmas de inversión o del sector financiero
- Ideal para monitorización y videovigilancia

Características

- **DOCK INTEGRAL:** Dock USB-C con 3 salidas (2x DP & 1x HDMI), PD 60W, Hub 4x USB-A & 1x USB-C 5Gbps, Red Gigabit, Puerto de auriculares + altavoz/micrófono, K-Slot y cable USB-C de 1m - Incluye la utilidad de actualización DisplayLink
- **VISUALIZACIÓN TRIPLE EN MACBOOK AIR:** Habilite tres monitores ampliados en un MacBook Air/Pro (Apple M1/M2/M3) que no admita de forma nativa más de 1 pantalla externa - Conectividad de video flexible simple, doble o triple con puertos DisplayPort o HDMI
- **FUNCIONA CON CUALQUIER LAPTOP:** Simplifique su despliegue con un dock con certificación USB-IF, VESA y DisplayLink que ofrece un rendimiento óptimo y compatibilidad universal con cualquier laptop (Windows, macOS y Ubuntu) o Chromebook (ChromeOS)
- **FUNCIONALIDAD UNIVERSAL USB-C y USB-A:** Se conecta a laptops USB-A con un adaptador de cable USB-C a A (USB315AC1M, se vende por separado) - Nota: PD para cargar su laptop no está

disponible a través de USB-A, y sólo es compatible con dos pantallas

- VENTAJAS IT-PRO: Herramientas de conectividad incluidas para los profesionales de informática: Network MAC Address Pass-Through para la seguridad de la red, WiFi Auto Switching para mejorar el rendimiento de la red, USB Event Monitoring y Windows Layout

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	3
Tipo de Bus	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Estándares Industriales	Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB Especificación 1.2 de carga de batería USB DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL3523 Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	1x HDMI (modo Alt (alternativo) de DisplayPort) - 4096 x 2160p a 24Hz / 3840 x 2160p a 30Hz 2x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p a 60Hz / 3840 x 2160p a 60Hz

1x 5K DisplayPort mediante 2 puertos de vídeo DP - 5120 x 2880 a 60Hz

También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	2 - DisplayPort (20 pines)
	1 - HDMI (19 pines)
	2 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)
	3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - Ranura de cierre de seguridad

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Chrome OS™ v55+

Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del
Sistema y Cables

Ordenador equipado con USB-C con un puerto USB
Type-C disponible

Nota

No todos los puertos USB-C son compatibles con la
funcionalidad completa de la norma USB Type-C.
Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es
compatible con el suministro de alimentación por USB
2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

La resolución 4K es compatible con los 3 puertos de
vídeo. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una
pantalla DisplayPort con capacidad 4K

Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se
utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible
que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB
3.0 incluido)

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este
estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta
5Gbps

La resolución 5K es compatible mediante la conexión de
los dos puertos de video DisplayPort a una sola pantalla
5K. Se requiere una pantalla compatible con 5K para
lograr la resolución 5K (5120 x 2880 60Hz)

El replicador de puertos se conecta al puerto USB-C de
su ordenador portátil También se conecta al puerto
USB-A de su ordenador portátil mediante un cable
USB-C a A, que se adquiere por separado (compatible
solo con doble pantalla y la entrega de potencia para
cargar su portátil no está disponible a través de la
conexión USB-A)

Los adaptadores de vídeo y replicadores de puertos
DisplayLink son compatibles con más de una pantalla
externa, en el caso de equipos Mac basados en el chip
Apple M1. Requiere la instalación de software
controlador. Para facilitarle una recomendación basada
en su configuración específica, por favor póngase en
contacto con StarTech.com.

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Adaptador de alimentación de CA incluido
Incluido

Power Delivery	60W
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	2 A
Tensión de Salida	20V DC
Alimentación de Salida	6 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~95%

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	10.6 in [27 cm]
Ancho del Producto	3.2 in [8.2 cm]
Altura del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Peso del Producto	13.6 oz [385 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Ancho de la Caja	11.6 in [29.5 cm]
Altura de la Caja	2.9 in [7.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.1 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Replicador de Puertos
	1 - Cable de 1m USB-C
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/JP, ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones
	1 - Almohadillas de Goma Antideslizantes

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.