

Adaptateur USB-C vers VGA - Convertisseur Vidéo 1080p USB Type-C vers Moniteur VGA avec Chargement - 60W PD Pass-Through - Compatible Thunderbolt 3 - Blanc

N° de produit: CDP2VGAUCPW




Cet adaptateur USB-C vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur portable ou MacBook avec un port USB Type-C à un écran VGA. L'adaptateur USB-C est doté de la technologie USB Power Delivery, ce qui vous permet d'alimenter votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo, en utilisant le même port USB-C. L'adaptateur est également disponible au format noir (CDP2VGAUCP), ce qui vous permet de choisir un adaptateur qui correspond au style de votre ordinateur portable.

Les ordinateurs portables de petite taille et légers garantissent une excellente portabilité, mais ils comportent moins de ports de connexion. Cet adaptateur USB-C vers VGA prend en charge la technologie USB Power Delivery jusqu'à 60 watts et dispose d'un port USB-C supplémentaire, ce qui vous permet de charger votre ordinateur portable grâce à son adaptateur d'alimentation USB-C, même lorsque vous diffusez de la vidéo. De nombreux ordinateurs portables comme le Dell XPS et le MacBook Pro prennent en charge la fonction de charge via le port USB-C avec la technologie USB Power Delivery. Consultez les spécifications de votre ordinateur portable pour vérifier la compatibilité.

Pour garantir que la qualité de l'UHD de votre signal vidéo est conservée, le dongle USB C prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 2048 × 1260 à 60Hz, y compris les résolutions haute définition les plus populaires telles que 1080p et 720p.

Cet adaptateur USB Type-C possède un boîtier entièrement blanc et un câble USB-C intégré conçu pour s'adapter à votre MacBook. Cet adaptateur est compatible avec tous les appareils compatibles avec USB-C DP Alt Mode.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à n'importe quel écran VGA pendant vos déplacements
- Connectez votre ordinateur portable BYOD (en français « Apportez Votre Équipement personnel de Communication » ou AVEC) à un écran VGA au travail, à l'école ou à la maison tout en chargeant l'ordinateur
- Faites une présentation sur un grand écran VGA en utilisant votre ordinateur portable USB-C

Spécifications techniques

- **DU NUMÉRIQUE À L'ANALOGIQUE** : L'adaptateur USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) vous permet de connecter un seul écran VGA prenant en charge les formats 2048x1280, 1920x1200 et 1920x1080 à 60 Hz ; il est équipé d'un support EDID et d'un passage DDC
- **CHARGEMENT PAR PASSAGE DE 60W PD** : Adaptateur d'affichage USB-C avec Power Delivery jusqu'à 60W pour alimenter et charger votre ordinateur portable tout en affichant une vidéo sur un écran/projecteur VGA en utilisant un seul port USB-C
- **COMPATIBILITÉ** : Fonctionne avec les ordinateurs portables DisplayPort sur USB Type-C (compatible TB3) comme Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13 / Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
- **PORTABLE** : connectez un moniteur ou un projecteur VGA à votre PC portable, ou ajoutez un écran secondaire à votre poste de travail ; le convertisseur USB-C vers VGA blanc portable peut être transporté dans le sac de votre ordinateur portable
- **FACILE À UTILISER** : L'adaptateur USB C vers VGA permet une installation plug & play sans pilote et fonctionne avec macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS et Linux. Compatible avec Thunderbolt 3 et les versions précédentes de DisplayPort

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	VGA

ID du chipset ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100

Performance

Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 @ 60Hz

Résolutions prises en charge 1920 x 1200 @ 60Hz

1920 x 1080

1280 x 720

1680 x 1050

1600 x 900

1440 x 900

1360 x 768

1280 x 800

1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Prise en charge grand écran Oui

Spécifications audio VGA - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode

Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Power Delivery	60W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	4.0 in [102 mm]
Longueur du produit	5.9 in [15.0 cm]
Largeur du produit	1.3 in [3.3 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	4.1 oz [116.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers VGA
-----------------------	-------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis