

Adattatore da USB C a VGA con Power Delivery - Convertitore video USB Type-C a VGA 1080p con ricarica 60W PD Pass-Through - Compatibile con Thunderbolt 3 - Bianco

ID prodotto: CDP2VGAUCPW



Questo adattatore USB-C a VGA consente di collegare un display VGA a un laptop o un MacBook con USB Type-C. È inoltre dotato di tecnologia USB Power Delivery, che consente di alimentare il laptop durante la trasmissione di un video utilizzando la stessa porta USB-C. L'adattatore è disponibile anche di colore nero (CDP2VGAUCP), in modo da poter scegliere quello che più si adatta allo stile del proprio laptop.

I laptop più piccoli e leggeri sono validissimi sotto il profilo della portabilità, ma offrono un minor numero di porte. Questo adattatore USB-C a VGA supporta la tecnologia USB Power Delivery fino a 60 watt e dispone di un'ulteriore porta USB-C, in modo da poter ricaricare il laptop tramite il relativo adattatore di alimentazione USB-C, anche durante la trasmissione di un video. Molti laptop come Dell XPS e MacBook Pro supportano la ricarica tramite la porta USB-C con USB Power Delivery. Si consiglia di controllarne le specifiche per avere conferma della compatibilità.

Per garantire il mantenimento della qualità del segnale video, l'adattatore USB-C supporta risoluzioni VGA fino a 2048x1260 a 60 Hz, incluse le risoluzioni ad alta definizione più diffuse come 1080p e 720p.

Questo adattatore USB Type-C è dotato di una cassa e di un cavo USB-C integrato entrambi di colore bianco per adattarsi allo stile del proprio MacBook. L'adattatore è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta DP Alternate Mode tramite USB-C.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Collegamento a qualsiasi display VGA quando si è in viaggio
- Collegamento del proprio laptop BYOD a un display VGA sul luogo di lavoro, a scuola o a casa e contemporanea ricarica del laptop
- Presentazioni su un display VGA di grandi dimensioni con il proprio laptop USB-C

## Caratteristiche

- **DA DIGITALE AD ANALOGICO:** L'adattatore USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) a VGA permette di collegare un singolo display VGA che supporta 2048x1280, 1920x1200 e 1920x1080 a 60Hz; dotato di supporto EDID e DDC Pass-through
- **60W PD PASS THROUGH PER LA RICARICA:** Adattatore USB-C con Power Delivery fino a 60W per alimentare e ricaricare il tuo laptop mentre visualizzi il video su un monitor/proiettore VGA utilizzando una singola porta USB-C
- **COMPATIBILITÀ:** Funziona con DisplayPort su USB Type-C (compatibile TB3) per laptop come Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13 / Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
- **PORTATILE:** Collega un monitor o un proiettore VGA al tuo laptop o aggiungi un display secondario alla tua postazione di lavoro; il convertitore USB-C a VGA bianco portatile può essere portato nella borsa del tuo laptop durante i viaggi
- **FACILE DA USARE:** L'adattatore da USB C a VGA supporta una configurazione plug & play senza driver e funziona con macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS e Linux | Compatibile con Thunderbolt 3 e versioni precedenti di DisplayPort

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	VGA
ID chipset	ITE - IT6516 VIA/VLI - VL100

---

## Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

## Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) 1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)

## Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode)
-----------------------------	--

## Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Power Delivery	60W

## Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	0~90% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza del cavo	4.0 in [102 mm]
Lunghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.1 oz [116.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a VGA
--------------------------	----------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.