

3-in-1 Multiport auf HDMI Adapter - 4K 60Hz USB-C-, HDMI- oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter für Konferenzräume - Digitaler AV-Video Adapter zum Anschluss von HDMI-Monitor/-Display

Produkt-ID: CDPHDMDP2HD



Dieser Multiport auf HDMI-Adapter bietet mehrere Host-Optionen, mit denen Sie Ihr USB-C™, HDMI® oder Mini DisplayPort™ Gerät an ein HDMI-Display anschließen können. Der digitale AV-Adapter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.

Mit helleren Farben und größerem Kontrast eignet sich der Adapter ideal für:

- das Erstellen von markanten Bildern für Fotografie, Video- und Kinofilme
- die Bereitstellung erweiterter Präsentationen

Mit drei gängigen Eingangsanschlüssen macht dieser 4K HDMI AV Adapter mehrere Adapter überflüssig und ist mit den gängigsten Geräten kompatibel, sodass Sie überall eine Verbindung herstellen können. Der Adapter kann auch bequem dauerhaft an HDMI-Displays in Sitzungssälen oder Konferenzräumen angeschlossen bleiben, was die Einrichtungszeit verkürzt.

Der 3-in-1 HDMI Adapter ist vollständig kompatibel mit HDMI 2.0b-Spezifizierung und unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) sowie Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Der Videokonverter ist auch abwärtskompatibel mit niedrigeren Auflösungen, einschließlich HD 1080p, was ihn ideal für Ihr Büro oder Homeoffice macht.


Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben sowie einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildwiedergabe genießen.

Der Adapter gibt auch 2 Kanal-Audio aus, egal mit welchem Host Sie verbunden sind, und sorgt so für ein nahtloses AV-Erlebnis.

Um eine einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, unterstützt dieser Multi-Anschluss eine

nahtlose Plug & Play-Einrichtung mit jedem Betriebssystem, einschließlich macOS, Windows, Linux, Chrome und Android.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Anschluss an einen 4K HDMI-Monitor, Fernseher oder Projektor
- Ideal für Sitzungssäle, Konferenzräume oder gemeinsame Arbeitsplätze

## Merkmale

- **3-IN-1-ADAPTER:** Dieser Multiport auf HDMI-Adapter verfügt über drei gängige Host-Port-Optionen, darunter USB-C, HDMI oder Mini DisplayPort, um einen Laptop oder ein Tablet nahtlos an einen HDMI-Monitor, Fernseher oder Projektor in einem Sitzungssaal, Büro oder Konferenzraum anzuschließen
- **4K-AUFLÖSUNG und AUDIO-UNTERSTÜTZUNG:** USB Typ-C/HDMI/Mini DP auf HDMI-Videokonverter unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K 60Hz (3840x2160) und 2 Kanal-Audio auf HDMI 2.0b-Displays | HDR10 erzeugt lebensechte Bilder mit einem höheren Kontrastverhältnis | Abwärtskompatibel mit 1080p
- **KOMPATIBILITÄT:** Dieser All-in-One-HDMI-Adapter macht mehrere Adapter für universelle Host-Konnektivität überflüssig; funktioniert mit USB-C (oder Thunderbolt 3), HDMI oder mDP Laptops oder Tablets einschließlich MacBooks, Ultrabooks und Surface Pro Geräten | Unabhängig vom Betriebssystem
- **USB-BETRIEBEN:** Dieser digitale Multiport auf HDMI AV-Adapter verfügt über eine einfache Plug & Play-Einrichtung und kann über einen verfügbaren USB-Anschluss mit dem mitgelieferten Micro-USB auf USB-A-Netzkabel mit Strom versorgt werden
- **FLEXIBLE EINRICHTUNG:** Ausgestattet mit einer HDMI-Buchse, mit der Sie verschiedene Kabellängen an Ihr Boardroom-Display anschließen können | 27 cm angeschlossene Host-Kabel | Interstützt HDMI-Kabel mit Schraubverriegelung, um ein versehentliches Trennen der Verbindung zu verhindern

## Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
AV-Eingang	USB-C HDMI - 2.0 Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	HDMI - 2.0
Industrienormen	HDMI 2.0b
Chipset-ID	Realtek RTD2172AU

## Leistung

Video Revision	HDMI 2.0
Unterstützte Auflösungen	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Audiospezifikationen	HDMI - 2 Channel Audio

## Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode 1 - HDMI 1 - Mini DisplayPort
Steckverbinder B	1 - HDMI

## Strom

Stromversorgung	Busgespeist
-----------------	-------------

## Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Feuchtigkeit	5 % ~ 90 % RH (nicht kondensierend)

## Physische

#### Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	10.4 in [26.5 cm]
Produktlänge	3.1 in [8.0 cm]
Produktbreite	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	3.7 oz [104.0 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.8 oz [191.7 g]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Display-Adapter
	1 - Micro-USB-Kabel für Stromversorgung
	1 - Produktbeilage

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.