

Adaptador USB C Multipuertos de Vídeo HDMI, VGA, Mini DisplayPort o DVI - USB Tipo C de Monitor a HDMI 2.0 o mDP 1.2 (4K 60Hz) - VGA o DVI (1080p) - Aluminio Gris Espacial

ID del Producto: CDPVDHMDMP2G



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ ofrece una solución portátil para conectar su ordenador portátil USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort (mDP).

Evite la molestia de llevar varios adaptadores, gracias a un adaptador de monitor USB-C 4 en 1. Al contar con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su portátil a cualquier pantalla mediante este adaptador multipuertos.


El adaptador cuenta con un retenedor magnético que guía el cable de salida en su lugar para una portabilidad rápida y segura. Con una carcasa de aluminio duradera, el adaptador puede soportar ser transportado en su mochila de viaje.

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador de vídeo USB-C admiten resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz, mientras que las salidas VGA y DVI admiten resoluciones HD de hasta 1920 x 1200.

El adaptador USB-C tiene una carcasa gris espacial y un cable USB-C integrado diseñado para que haga juego con su MacBook gris espacial, o MacBook Pro. El adaptador es compatible con los dispositivos USB-C DP Alt Mode.

El adaptador también está disponible con soporte de resolución HDMI 4K 30Hz, en tres colores: Gris espacial (CDPVDHMDMP2G), Oro rosa (CDPVDHMDMP2G) y Plata (CDPVDHMDMP2G), para que pueda elegir un adaptador que se adapte a su portátil o a sus preferencias de color.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook a un monitor VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o institución educativa
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort secundario a su MacBook de acabado gris espacial

Características

- **ADAPTADOR DE VÍDEO USB-C MULTIPUERTO 4 EN 1:** Modo USB-C DP Alt: HDMI 2.0 (4K 60Hz y audio 7.1), mDP 1.2 (4K 60Hz y audio estéreo), VGA o DVI (1080p), compatible con HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3
- **RESISTENTE Y PORTÁTIL:** Carcasa de aluminio gris espacial durable con una cavidad magnética para fijar el cable de conexión al host. Para los usuarios móviles en la oficina, en casa o en aulas
- **COMPATIBILIDAD:** Para Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP, Chromebooks, MacBook Pro/Air [Nota: La salida VGA no funciona con hosts basados en M1]
- **PROBADO Y VERIFICADO:** Adaptador USB Tipo-C probado con mini DisplayPort/HDMI a 4K 60Hz o VGA/DVI a 1080p compatible con televisores, monitores y proyectores Dell, Asus, LG, Samsung, Sony, Epson
- **FÁCIL DE USAR:** Este adaptador admite una configuración plug-and-play sin controladores y es totalmente compatible con varias plataformas: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	Mini DisplayPort - 1.2

	HDMI - 2.0
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD3120
	Parade - PS8348
	Parade - PS8617
	Parade - PS8338
	Parade - PS171
	Parade - PS176

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.2
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	4096 X 2160 a 24Hz o 2840 X 2160 a 60Hz (HDMI) 4096 X 2160 a 60Hz (mDP)
Resoluciones Admitidas	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz
	Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz
	Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de	Salida HDMI o mDP: Sonido envolvente 7.1

Audio

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

MTBF

800,703 hours

Conector(es)

Conector A

1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)

Conector B

1 - Mini DisplayPort (20 pines)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - DVI-I (29 pines)

1 - HDMI (19 pines)

Observaciones /
Requisitos

Nota

En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

La salida VGA no funciona con MacBook M1, M1 PRO y M1 MAX

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación)
 Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)

Características
Físicas

Color	Gris Espacial
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	4.5 in [115 mm]
Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]
Ancho del Producto	5.6 in [14.2 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3.0 cm]
Peso del Producto	6.5 oz [185.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.3 oz [178.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje
---------------------	----------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.