

ドッキングステーション／USB Type-C／シングルモニタ／4K HDMI／85W USB PD／4x USB
3.0ハブ／GbE／オーディオポート／USB Type-Cハブ／Mac & Windows

製品ID: DK30CHDPD



4K HDMI®対応USB-C™ドッキングステーション。4K

HDMIモニタまたはウルトラワイドモニタ1台を外付けし、USB-C搭載のノートパソコンやタブレットをワークステーションとしてフル活用します。85WのUSB PD (USB Power Delivery 2.0) に対応し、作業中にもノートパソコンの充電(給電)ができるため、端末専用の電源アダプタを使用する必要がありません。MacBook Proその他、Thunderbolt™ 3搭載のノートパソコンやタブレットに最適なアクセサリです。

このUSB-Cドックは、狭いワークスペースや共有ワークエリアなどで外付けモニタ1台を使用する環境に最適です。HDMIディスプレイを接続してノートパソコンの表示機能を拡張し、高解像度に対応します(4096x2160 @30Hz、3840 x 2160 @30Hz、2560x1600 @60Hz、1920 x 1200 @60Hz)。


また、アスペクト比 21:9(3440 x 1440p

@60Hz)の「ウルトラワイド」や「曲面型ウルトラワイド」のモニタにも対応しており、マルチディスプレイ設定をエミュレートし、卓越した画質を得ることができます。

USB 3.0 (Type-A) ポートは4口ついており、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。USB 3.0急速同期充電ポート、ギガビットイーサネットポート、3.5mmオーディオ & マイクコンボポートも搭載しています。

この汎用ドックはMacとWindows®に対応し、USB-CおよびThunderbolt 3搭載のノートパソコンで使用可能です。

認証、レポート、互換性





用途

- ・ 外付けモニタを1台のみ使用するビジネス・オフィス環境で費用対効果に優れたドッキングソリューションを提供
- ・ 「ウルトラワイド」「曲面型ウルトラワイド」のモニタを接続し、卓越した画質でマルチディスプレイ表示をエミュレート
- ・ 複数ディスプレイを置くスペースが限られた小規模ワークスペースやパーティションオフィスで使用
- ・ 外付けモニタ1台のみ使用する臨時スペースや共有スペース（ホテリング環境）に最適

製品の特長

- ・ フル機能装備: 4K 30Hz HDMIビデオ、85W PD、4x USB-A 3.0 (5Gbps)ポート(1つの急速充電)、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/オーディオポートを内蔵し、1m USB-Cケーブルを同梱
- ・ 幅広いデバイスへの対応: HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3 & Pro 7、Chromebook、MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro、Samsung、Google PixelなどのUSB-C/Thunderbolt 3 (TB3) ノートパソコンに対応
- ・ 85W電力供給: Lenovo ThinkPad Pシリーズ、HP Z Books、MacBook Pro 15/16など、より多くの電力を必要とするノートパソコンへ素早く電力を供給
- ・ コンパクトサイズ: 小さなワークスペースや自宅での作業用にデザインされ、シングルモニタやウルトラワイドモニタのワークステーションのセットアップに理想的
- ・ 幅広いOSに対応: ドライバーの自動インストール対応。Windows、MacOS、Chrome OS、iPadOS、Android携帯電話などの主要なOSプラットフォームに対応
- ・ 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS): 性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
4Kサポート	あり
高速充電ポート	あり
対応ディスプレイ数	1
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB-C
業界標準	USB給電仕様バージョン2.0
	USB バッテリ充電仕様バージョン1.2
	DisplayPort 1.2
	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab

		USB 3.0 – USB 1.1/2.0とも下位互換性あり
チップセットID		C-Media – CM6533
		Parade – PS176
		Realtek – RTS5440
		Realtek – RTL8153
		Realtek – RTS5411
性能		
	最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	最大デジタル解像度	HDMI – 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz UltraWide – 3440 x 1440p @ 60 Hz
	タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
	UASPサポート	あり
	互換性のあるネットワーク	10/100/1000 Mbps
	オートMDIX	あり
	PXE	あり
	フルデュプレックスサポート	あり
コネクタ		
	コネクタタイプ	1 – HDMI [19ピン] 1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps) 1 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電) 3 – USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン] 1 – RJ-45 1 – 3.5mmステレオミニ (4極)
ソフトウェア		
	OS互換性	Windows® 7/8/8.1/10/11 macOS 10.11 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0
特記 / 必要条件		

システムおよびケーブル要件	USB Type-Cポート搭載コンピュータ
注意	すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB PD 2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。 4K解像度対応。4Kx2Kの解像度を得るには、4K対応のHDMIディスプレイが必要です。 USB 3.0は別名USB 3.1 Gen 1とも呼ばれます。この規格でのスピードは最大5Gbpsとなります。

電源

電源	付属ACアダプタ
Power Delivery	85W
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	2 A
出力電圧	20V DC
出力電流	5 A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	N
消費電力(W)	100W

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	5%~95% RH (結露なし)

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック
製品縦	9.8 cm [3.9 in]
製品横	9.1 cm [3.6 in]
製品高さ	3.2 cm [1.3 in]
製品重量	200.0 g [7.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
---------	---

パッケージ縦	19.2 cm [7.6 in]
パッケージ横	17.0 cm [6.7 in]
パッケージ高さ	10.2 cm [4.0 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	1.2 kg [2.6 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ドッキング ステーション
	1 - 1m USB-Cケーブル
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。