

Dock USB C para 1 Monitor 4K 30Hz con HDMI - Entrega de Potencia de 85W - Hub 4x Puertos USB-A 3.0 - Gb Ethernet - Audio - Dock Compacto USB Tipo C 3.1 Gen 1 - Mac y PC

ID del Producto: DK30CHDPDUE



Esta base de conexión USB-C™ le ofrece todas las conexiones que necesita para convertir su portátil o tablet con USB-C en una estación de trabajo totalmente capaz, con soporte para un único monitor externo 4K HDMI® o un monitor ultra ancho. Con USB Power Delivery 2.0 (85 W), puede alimentar y cargar su portátil mientras trabaja, eliminando la necesidad de utilizar un adaptador de corriente independiente con su portátil. Es el compañero perfecto para su MacBook Pro u otro portátil o tablet equipado con Thunderbolt™ 3.

La base USB-C le ayuda a maximizar su espacio de trabajo, ideal para áreas de trabajo más pequeñas o compartidas que utilizan un monitor. La base amplía las capacidades de visualización de su ordenador portátil, conectándose a una pantalla HDMI con soporte para resoluciones que incluyen 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz.

Cree una experiencia inmersiva conectando la base USB-C a un monitor curvo ultra ancho o ultra ancho con relación de aspecto 21:9 (3440 x 1440p @ 60 Hz), para emular una configuración multipantalla y obtener una calidad de imagen excepcional.

La base ofrece cuatro puertos USB 3.0 (tipo A) para conectar periféricos como el ratón o el teclado. También incluye un puerto USB 3.0 de carga rápida y sincronización, un puerto Gigabit Ethernet (con soporte para PXE Boot) y un puerto combinado de audio y micrófono de 3,5 mm.

Compatible con Mac y Windows®, esta base de acoplamiento universal funciona con portátiles con USB-C y Thunderbolt 3.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Para configurar y guardar configuraciones de Windows personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite:  
[www.StarTech.com/Connectivity-Tools](http://www.StarTech.com/Connectivity-Tools)

DK30CHDPDUE está respaldado por 3 años, soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Una solución de replicadores de puertos económica para entornos empresariales y de oficina, donde la mayoría de los empleados utilizan un único monitor externo
- Conéctese a un monitor ultraancho o ultraancho curvo para emular una experiencia de visualización multipantallas y obtener una calidad de imagen excepcional
- Eficaz en espacios de trabajo pequeños o entornos de cubículos con espacio limitado para pantallas múltiples
- Ideal para espacios de trabajo temporales o compartidos donde se requiere un único monitor externo

## Características

- DOCK COMPACTO CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS: Este dock USB-C cuenta con un solo vídeo

HDMI 4K 30Hz, PD 85W, 4 puertos USB-A 3.0 (5Gbps) (1 de carga rápida), Gigabit Ethernet, un puerto para auriculares/audio y un cable USB-C de 1m

- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS:** La base USB C es compatible con portátiles USB-C/Thunderbolt 3 (TB3) como HP, Dell, Lenovo, Surface Laptop 3 y Pro 7, Chromebook, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Samsung, Google Pixel
- **ENTREGA DE POTENCIA DE 85W:** La estación de acoplamiento USB 3.1 Gen 1 Tipo-C cargará rápidamente los portátiles de las estaciones de trabajo como la serie P de Lenovo ThinkPad, los HP Z Books y los MacBook Pro 15/16, donde se requiera más potencia
- **TAMAÑO COMPACTO:** Diseñado para espacios de trabajo pequeños o para trabajar desde casa, este replicador de puertos USB-C para portátiles es ideal para configuraciones de un solo monitor o de estaciones de trabajo con monitores ultra anchos
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO:** Instalación automática de controladores; la base universal USB-C es compatible con las principales plataformas de sistemas operativos como Windows, MacOS, Chrome OS, iPadOS y teléfonos Android
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** La aplicación mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades Cambiador de direcciones MAC, Supervisión de eventos USB, Disposición de Windows y Comutación automática de Wi-Fi

---

#### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	1
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB Especificación 1.2 de carga de batería USB DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	C-Media - CM6533

Parade - PS176

Realtek - RTS5440

Realtek - RTL8153

Realtek - RTS5411

**Rendimiento**

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz  UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
PXE	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

**Conector(es)**

Tipo(s) de Conector(es)	1 - HDMI (19 pines)  1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)  1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)  3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)  1 - RJ-45  1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
-------------------------	---

**Software**

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
-------------------	----------------------------

macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0,  
26.1

---

Requisitos de  
Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Power Delivery 85W

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 2 A

Tensión de Salida 20V DC

Alimentación de Salida 5 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe N

Consumo de Energía 100W

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de  
Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)

---

Características  
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 3.9 in [9.8 cm]

Ancho del Producto 3.6 in [9.1 cm]

Altura del Producto 1.3 in [3.2 cm]

Peso del Producto 7.1 oz [200.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Ancho de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
Altura de la Caja	3.7 in [9.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.6 lb [1.2 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - replicador de puertos 1 - Cable USB-C de 1m 1 - adaptador universal de alimentación (RU, UE) 1 - Guía rápida de inicio
---------------------	---

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

