

Adaptateur Multiport USB-C avec HDMI/VGA/Mini DisplayPort ou DVI - Convertisseur USB Type C vers HDMI 2.0 ou mDP 1.2 (4K60Hz) - VGA ou DVI (1080p) - Aluminium Gris Spatial

N° de produit: CDPVDHMDMP2G



Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI® ou Mini DisplayPort (Mini DP).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 4 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI, HDMI et Mini DP, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à n'importe quel écran en utilisant cet adaptateur multiport.


L'adaptateur dispose d'une fixation magnétique qui place correctement le câble répartiteur pour une portabilité rapide et sécurisée. Grâce à son robuste boîtier en aluminium, l'adaptateur peut être transporté sans problème dans votre sac de voyage.

Les sorties HDMI et Mini DP sur cet adaptateur vidéo USB-C prennent en charge les résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 60 Hz. Les sorties VGA et DVI prennent quant à elles en charge les résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200.

L'adaptateur USB-C est doté d'un boîtier gris sidéral et d'un câble USB-C intégré conçu pour s'accorder avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral. L'adaptateur est compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

L'adaptateur est également disponible avec la prise en charge de la résolution HDMI 4K à 30 Hz, en trois couleurs : Gris sidéral (CDPVDHMDMP2G), or rose (CDPVDHMDMPRG) et argent (CDPVDHMDMP), vous pouvez choisir un adaptateur assorti à votre ordinateur portable ou votre couleur préférée.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements
- Connectez votre MacBook à un écran VGA, DVI, HDMI ou Mini DP au travail ou à l'école
- Connectez un écran VGA, DVI, HDMI ou Mini DP secondaire à votre MacBook gris sidéral

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR VIDÉO USB-C MULTIPORT 4 EN 1** : Mode Alt DP USB-C vers l'un des modes suivants : HDMI 2.0 (4K 60Hz et audio 7.1 canaux), mDP 1.2 (4K 60Hz et audio 2 canaux), VGA ou DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, compatible Thunderbolt 3
- **ROBUSTE ET PORTABLE** : Boîtier en aluminium durable de couleur gris spatial avec un câble caché à fixation magnétique pour les utilisateurs nomades au bureau, à la maison, dans les salles de conférence et les salles de classe
- **COMPATIBILITÉ** : Adaptateur d'écran USB-C pour Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, TB3 MacBook Pro/Air [Remarque: la sortie VGA ne fonctionne pas avec les MacBook basés sur M1]
- **TESTÉ ET VÉRIFIÉ** : Adaptateur USB Type-C testé à 4K 60Hz mini DisplayPort/HDMI ou 1080p VGA/DVI pour la compatibilité avec les marques de téléviseurs, moniteurs et projecteurs comme Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony et Epson
- **FACILE À UTILISER** : Prenant en charge une configuration plug-and-play sans pilote, cet adaptateur est entièrement compatible avec plusieurs plateformes d'OS : Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	Mini DisplayPort - 1.2

	HDMI - 2.0
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
ID du chipset	Cypress - CYPD3120
	Parade - PS8348
	Parade - PS8617
	Parade - PS8338
	Parade - PS171
	Parade - PS176

Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.2
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions numériques max.	4096 x 2160 à 24 Hz ou 2840 x 2160 à 60 Hz (HDMI)
	4096 x 2160 à 60 Hz (Mini DP)
Résolutions prises en charge	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz
	Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz
	Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Prise en charge grand	Oui

écran

Spécifications audio Sortie HDMI ou Mini DP : Son surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

MTBF 800,703 hours

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode

Connecteur B 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - DVI-I (29 broches)

1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales /
Configuration

Remarque Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois sur l'adaptateur vidéo. Dans le cas où plusieurs connexions sont effectuées, une seule sortie fonctionnera

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

The VGA output does not work with M1, M1 PRO, and M1 MAX MacBook hosts

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Stockage : Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	4.5 in [115 mm]
Longueur du produit	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du produit	5.6 in [14.2 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
Poids du produit	6.5 oz [185.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	6.3 oz [178.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V
-----------------------	------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis