

## USB-C Dual 4K Monitor Dockingstation für Laptops - 60W USB Power Delivery - SD Kartenleser

### Produkt-ID: DK30CHDPPDUE

Dieses USB-C™-Dock für zwei Monitore verwandelt Ihr MacBook oder Ihren Windows®-Laptop in eine Ultra-HD-4K-Dual-Workstation mit Unterstützung für 4K-DisplayPort- und HDMI-Monitore. Es bietet Ihnen alle Verbindungen für eine vollständige Workstation, einschließlich SD™-Kartenleser.

Die USB-C-Dockingstation bietet USB Power Delivery 2.0 (60 W), um Ihren Laptop bei der Arbeit mit Strom zu versorgen und aufzuladen. Sie ist der perfekte Begleiter für Ihr MacBook Pro oder andere mit Thunderbolt™ 3 ausgestattete Laptops.

Das USB-C-Dock erweitert die Anzeige Ihres Laptops auf zwei Ultra-HD-4K-Monitore. Es ermöglicht DisplayLink® und USB-C DP Alt-Modus für Dual-4K-Videoausgabe an HDMI- und DisplayPort-4K-Monitore. Mit dem Dual-4K-Dock können Sie folgendes anschließen:

- 1x 4K-DisplayPort-Display mit Auflösung 3840 x 2160 bei 30 Hz
- 1x 4K-HDMI-Display mit Auflösung 3840 x 2160 bei 30 Hz

Das Dock bietet direkten Zugriff auf Ihre SD-Speicherkarten oder microSD™-Karten (mit Adapter). Der SD-Kartensteckplatz kann außerdem über MacOS X Time Machine oder den Windows 10 Dateiversionsverlauf für zusätzlichen Speicherplatz und Backups verwendet werden.

Das Dock bietet vier USB 3.0-Ports (Type-A) zum Anschließen von Peripheriegeräten, einschließlich eines USB 3.0-Ports für schnelles Aufladen und Synchronisieren, eines Gigabit-Ethernet-Ports, und eines kombinierten 3,5 mm-Audio- und Mikrofonanschlusses.

Dieser universelle Dock ist kompatibel mit Mac und Windows und unterstützt USB-C- und Thunderbolt 3-fähige Laptops.

Der DK30CHDPPDUE wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Ideal für Profis geeignet, die mit hochauflösender Grafik oder datenintensiven Anwendungen arbeiten, wie z. B. Grafik- und Webdesigner, Filmemacher, Animatoren, Analysten und Ingenieure (CAD)
- Erweitern Sie Ihren Desktop auf mehrere Displays - perfekt für die Arbeit im Behörden-, Finanz-, Marketing- und Vertriebsbereich
- Erweitern Sie die Konnektivität Ihres Laptops - kompatibel mit MacBook Pro, Dell XPS 15 oder anderen USB-C-fähigen Laptops

## Merkmale

- Verwandeln Sie Ihren Laptop mit USB-C in eine Dual-Ultra-HD-4K -Workstation, indem Sie zwei externe 4K-Monitore anschließen: 1 x DisplayPort (DisplayLink) 4K mit 30 Hz und 1 x HDMI (DP-Alt-Modus) 4K bei 30 Hz
- Das Universal-USB-C-Dock unterstützt macOS und Windows
- Stromversorgung und Laden Ihres Laptops über 60 W USB Power Delivery 2.0
- SD- und microSD-Speicherkartenleser (mit Adapter), unterstützt SD 4.0 und UHS-II (abwärtskompatibel mit Vorgänger-SD-Kartenversionen).
- Verbinden Sie Ihre Peripheriegeräte über vier USB 3.0-Anschlüsse

---

### Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	2
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB-C
Industrienormen	USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0 USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-5700 Genesys Logic - GL3215 VIA Labs - VL813 Texas Instruments - TPS65983

---

### Leistung



Max. Datenübertragungsr ate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen	HDMI (DP-Alt-Modus) - 3840 x 2160p bei 30 Hz DisplayPort (DisplayLink) - 3840 x 2160p bei 30 Hz

Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 3840 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Speichermedientyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)  SDHC (Secure Digital High Capacity)  SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)  microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)  microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)  microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Allgemeine Spezifikationen	Unterstützt SD 4.0 und UHS-II (Ultra High Speed) für Dateiübertragung mit hoher Geschwindigkeit und Bus-Geschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s

---

#### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	DisplayPort (20-polig)
-----------------------	------------------------



HDMI (19-polig)

USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)

USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig)

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

RJ-45

3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)

SD/MMC-Steckplatz

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows? 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 – 10.12, 10.14 – 10.15 Chrome OS? v55+
------------------------------	---

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	USB-C-fähiger Computer mit einem freien USB Type-C-Port
Hinweis	<p>Nicht alle USB-C-Ports unterstützen die vollständige Funktionalität des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützt.</p> <p>An beiden Video-Ports wird 4K-Auflösung unterstützt. Ein 4K-fähiges DisplayPort- oder HDMI-Display ist erforderlich, um eine 4Kx2K-Auflösung zu erzielen</p> <p>Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)</p> <p>USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s</p> <p>Darüber hinaus unterstützt er gängige SD-Karten (SDSC, SDHC und SDXC, einschließlich UHS-Karten) und ist abwärtskompatibel zu älteren SD-Kartenversionen. Der Kartenleser unterstützt zudem microSD™ und miniSD™ (mit Adapter) sowie MMCmobile™, RS-MMC™ und MMCplus™ (mit Adapter).</p>



DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

---

#### Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Power Delivery	60W
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2 A
Ausgangsspannung	20V DC
Ausgangsstrom	5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Stromverbrauch	100 W

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	8.7 in [22 cm]
Produktbreite	3.1 in [80 mm]
Produkthöhe	1.0 in [25 mm]
Produktgewicht	9.2 oz [261 g]

---

#### Verpackungsin



formationen

Package Length	10.6 in [27 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.9 lb [1.3 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Dockingstation
	USB-C-Kabel
	Universal-Stromadapter (UK, EU)
	Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

