

USB-C Video Adapter Multiport mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB Typ C Monitor Adapter für HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - VGA oder DVI (1080p) - Space Grey - Aluminium

Produkt-ID: CDPVDHMDPSG



Mit diesem tragbaren schiefergrauen USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI®- oder Mini DisplayPort-Display anschließen. Der Adapter ist auch in silver (CDPVGDVHMDMP) und rose gold (CDPVDHMDPRG) erhältlich.

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Die HDMI- und mDP-Ausgänge bei diesem USB-C-Videoadapter unterstützen UHD 4K-Auflösung, die der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Alle Ausgänge (HDMI, mDP, VGA, DVI) unterstützen HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200.

Der USB Type-C-Adapter verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das zu Ihrem schiefergrauen MacBook passt, und ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt Mode unterstützt. Dank des integrierten USB-C-Kabels mit magnetischem Kabelordner können Sie den USB-C-Videoadapter problemlos bei Reisen transportieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Verbindung zu jedem Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihr BYOD-MacBook mit einem VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Display bei der Arbeit oder in der Schule bzw. der Uni
- Verbinden Sie Ihren sekundären VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Monitor mit Ihrem MacBook.

Merkmale

- **4-IN-1-MULTIPORT-USB-C-VIDEOADAPTER:** USB-C DP Alt-Modus auf HDMI 1.4 (4K/30 Hz und 7.1-Kanal-Audio), mDP 1.2 (4K/60 Hz und 2-Kanal-Audio), VGA oder DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3-kompatibel
- **ROBUST UND TRAGBAR:** Robustes Aluminiumgehäuse in Schiefergrau mit einer magnetisch gesicherten, versteckt platzierbaren Kabelhülle für mobile Benutzer im Büro, für zu Hause, Konferenzräume und Klassenzimmer
- **KOMPATIBILITÄT:** USB-C-Displayadapter für Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
- **GETESTET UND VERIFIZIERT:** USB-Typ-C-Adapter getestet mit 4K Mini DisplayPort (60 Hz)/HDMI (30 Hz) oder 1080p VGA/DVI mit TV-, Monitor- und Projektor-Marken wie Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Dieser Adapter unterstützt Plug-and-Play-Einrichtungen ohne Treiber und ist vollständig kompatibel mit mehreren Betriebssystemplattformen: Windows/macOS/Linux/Chrome OS.

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang USB-C

AV-Ausgang HDMI - 1.4

Mini DisplayPort - 1.2

		DVI-I (Digital Only) - Single-Link
		VGA
Chipset-ID		Cypress - CYPD1120
		Cypress - CY7C65210
		Parade - PS8348B
		Parade - PS171
Leistung		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
		49.9 ft [15.2 m]
		49.9 ft [15.2 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 bei 30 Hz
	Unterstützte Auflösungen	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
		Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
		HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	HDMI- und mDP-Ausgang - 7.1 Surround-Sound
		DVI - No Audio Support
		VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 2 Channel Audio

MTBF 654,111 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - DVI-D (25-polig)
	1 - HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Es wird nur jeweils eine Videoausgabe auf dem Videoadapter unterstützt. Wenn mehrere Verbindungen hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
	Der maximale Kabelabstand zum Display bezieht sich auf digitales Video. Die VGA-Reichweite hängt von der Qualität der Verkabelung ab

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation) Betrieb: 10 % ~ 85 % RH (keine Kondensation)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schiefergrau
Gehäusetyp	Aluminium
Kabellänge	4.3 in [110 mm]
Produktlänge	6.9 in [17.5 cm]
Produktbreite	5.7 in [14.5 cm]

Produkthöhe	1.2 in [3.0 cm]
Produktgewicht	6.4 oz [180.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.5 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.2 oz [176.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Reise-A/V-Adapter
--------------------	-----------------------

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.