

Dock USB-C - Docking Station de 2 Monitores 1080p HDMI para Portátil - Entrega de Potencia 60W - 1x USB-C, 3x USB-A, Ethernet - Dock USB Tipo C 3.1 Gen 1 - para Mac & Windows

ID del Producto: DK30CHHPD



Esta estación de acoplamiento USB-C es ideal para su uso en grandes organizaciones para satisfacer los requisitos de productividad de la oficina generalizada y la compatibilidad con todos los portátiles USB-C y Thunderbolt 3. La base de acoplamiento USB-C es compatible con monitores HDMI duales, entrega de alimentación 3.0 de 65 W, carga rápida y puertos periféricos USB-C y USB-A.

La estación de acoplamiento USB-C añade soporte para dos monitores HDMI a su estación de trabajo, con resoluciones completas de alta definición de 1920x1080 o 1920x1200 a 60Hz. Con más espacio en la pantalla, puede acceder a múltiples aplicaciones y material de referencia en una pantalla mientras compone en la otra.

Los puertos de carga USB-A y USB-C pueden cargar su smartphone, tableta u otros periféricos USB tanto si está trabajando como si está lejos de su escritorio, e incluso si desconecta su portátil.

Con un solo cable, la base alimenta y carga su portátil mientras trabaja con 65W de PD para una carga más rápida, utilizando el adaptador de corriente de 90W.

Con un tamaño más pequeño y un cable anfitrión de longitud extendida de 1 metro, esta base USB-C encaja fácilmente en un entorno de trabajo. Incluso cuando el espacio del escritorio es limitado, esta base puede montarse en la pared, en el monitor o debajo del escritorio con nuestros soportes de montaje (SSPMSUDWM & SSPMSVESA). Estos soportes de montaje están diseñados específicamente para nuestras bases y concentradores para ofrecerle la configuración personalizada que necesita.

Conecte sus dispositivos con cuatro puertos USB 3.1: 1x USB C y 3x USB-A. Cargue rápidamente su smartphone con USB-C o USB-A. La base ofrece un puerto GbE (Wake-on-LAN) y una toma de audio de 3,5 mm para auriculares de 4 posiciones. También incluye una ranura de bloqueo de seguridad (ranura K) para protegerlo contra robos.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Para configurar y guardar distribuciones de ventanas personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.


Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite:
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Realizamos pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos nuestros productos para garantizar que cumplen o superan los estándares del sector, proporcionando productos de alta calidad a los profesionales de informática. Nuestros Asesores Técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros Ingenieros para proporcionar soporte a los clientes tanto en preventiva como en postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO USB-C CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS:** Ofrece vídeo HDMI 1080p de 2 pantallas, 3x USB-A, 1x USB-C, PD de 65W, Ethernet Gigabit y audio de 3,5mm, proporcionando una eficiente solución de acoplamiento USB 3.1 a 5Gbps
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con Windows, macOS, ChromeOS, Linux y plataformas de hardware

que incluyen Intel, AMD y la serie M de Apple, lo que permite disponer de dos pantallas externas incluso en portátiles que de forma nativa sólo admitan una

- **FÁCIL DE IMPLEMENTAR:** Esta base USB-C es compatible con los principales sistemas operativos (Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu) e incluye utilidades de actualización DisplayLink para una gestión informática sin complicaciones
- **FÁCIL INTEGRACIÓN EN EL ESPACIO DE TRABAJO:** Este dock USB 3.0 Tipo-C está diseñada para adaptarse a cualquier entorno de trabajo, incluidos los espacios de trabajo compartidos o los hoteles. Cuenta con orificios de montaje, ranura K y cable USB-C de 1m
- **ALIMENTE Y CARGUE SU PORTÁTIL:** Este replicador de puertos USB Tipo-C alimenta y carga mientras usted trabaja con una PD de 65W para portátiles ultradelgados como la serie Thinkpad T, X1 Carbon, Surface Pro7 y Chromebooks con USB-C
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** La aplicación que se suministra mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades Cambiador de direcciones MAC, Supervisión de eventos USB, Disposición de Windows y Conmutación automática de Wi-Fi

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	No
Pantallas compatibles	2
Soporte de Audio	Sí
Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900, Realtek RTS5423, Realtek RTS5411 or RTS5411E

Rendimiento

Wake On Lan	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5Gbps (USB 3.0) 1Gbps (Ethernet)
Resolución Digital Máxima	Dos Monitores HDMI: 1080p (1920x1080, 1920x1200 a 60Hz)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con UASP		Sí
Redes Compatibles		10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex		No
Conector(es)		
Tipo(s) de Conector(es)		1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)
		2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		2 - HDMI 1.4
		1 - RJ-45
		1 - Mini-Jack 3,5 mm (4 Posiciones) Hembra
		1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2
Software		
Compatibilidad OS		Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos		
Nota		DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.
Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido		Adaptador de alimentación de CA incluido
Power Delivery		65W
Tensión de Entrada		100 - 240 AC
Corriente de Entrada		1.5A
Tensión de Salida		20V DC

Alimentación de Salida	4.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	90

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 70°C
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color	Negro y Gris Espacial
Longitud del Producto	5.9 in [15.0 cm]
Ancho del Producto	3.1 in [8.0 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3.0 cm]
Peso del Producto	10.6 oz [300.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Ancho de la Caja	9.3 in [23.5 cm]
Altura de la Caja	3.4 in [8.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.2 lb [1.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Replicador de Puertos
	1 - Cable USB-C Anfitrión (de 1 metro)

1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/JP)

1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.