

A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Produkt ID: CDPVGDVHDB



Denna 3-i-1 reseadapter är en bärbar lösning för att ansluta din USB-C-dator till en VGA-, DVI- eller HDMI®-skärm.

Reseadaptern är kompatibel med din dator med DP alt-läge. DP alt-läge innebär att din dator kan passera en DisplayPort-videosignal genom USB-C-porten.

Denna reseadapter levereras med en inbyggd svart USB-C-kabel och fungerar bra med din Dell XPS™, MacBook och alla enheter som stöder USB-C DP alt-läge.

Istället för att bära på tre olika videoadaptrar i datorväskan ger denna 3-i-1-adapter dig alla videoutgångar du behöver. Med VGA-, DVI- och HDMI-utgångar låter denna adapter dig ansluta från din bärbara dators USB Type-C-port till nästan vilken skärm som helst i styrelserummet eller klassrummet, utan att behöva bära på en separat adapter för varje skärmtyp.

Med stöd för flera videoutgångar och en liten storlek, är denna adapter den idealiska plug-and-play-lösningen för resor eller BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptern har ett inbyggt kabelfäste. Sätt helt enkelt kabeln på plats längs sidan av adaptern för snabb och säker förvaring när du reser för att se till att adaptern är ordentligt förvarad i datorväskan.

HDMI-utgången på denna reseadapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. HDMI-utgången är dessutom bakåtkompatibel med lägre upplösningar, som till exempel 1080p och 720p, så adaptern är även perfekt för din äldre videoutrustning. VGA- och DVI-utgångarna stöder även maximal HD-upplösning på upp till 1920x1200, så att du fortfarande kan njuta av utmärkt videokvalitet.

Reseadaptern är kompatibel med USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3-enheter som kan sända en DisplayPort-signal.

Nota:

Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery.

- MacOS 10.12.6 eller senare krävs för att den här produkten ska fungera med din MacBook

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ta med dig adaptern när du reser och anslut till nästan vilken skärm som helst
- Anslut din BYOD Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook eller annan bärbar USB-C-dator eller -surfplatta till en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm på jobbet
- Anslut en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär monitor

Funktioner

- 3-i-1-adapter - USB-C till VGA, USB-C till DVI och USB-C till HDMI
- Maximal bärbarhet med inbyggd kabelhanterare
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K
- Plug-and-play-installation
- Liten storlek
- Lätt design
- Kompatibel med USB Type-C Thunderbolt 3-enheter som kan sända en DisplayPort-signal

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	HDMI - 1.4
	VGA
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Chipset-ID	Cypress - CYPD2120-24LQXIT
	Cypress - CY7C65217
	Analogix - ANX9847FN-AA-R
	MegaChips - MCDP2850-BC

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 30Hz
Stödda upplösningar	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI-utgång - 7.1 surroundljud
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support

Allmänna specifikationer		Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
		1 - DVI-I (29-stifts)
		1 - HDMI (19-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
	Obs.	MacOS 10.12.6 eller senare krävs för att den här produkten ska fungera med din MacBook. Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Miljö		
	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Färg	Svart & silver
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	3.5 in [90 mm]
	Produktlängd	4.3 in [11.0 cm]
	Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
	Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]

	Produktvikt	2.4 oz [67.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.1 in [18.1 cm]
	Package Width	6.5 in [16.4 cm]
	Paketets höjd	1.4 in [3.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.9 oz [166.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-C-reseadapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.