

Dock USB-C y USB-A - Docking Station Híbrida Universal para Tres Monitores DisplayPort y HDMI 4K de 60Hz - Replicador de Puertos con 85W de Entrega de Alimentación - Hub Ladrón USB de 6 Puertos - USB 3.1 Gen 2 de 10Gbps

ID del Producto: DK31C3HDPDUE



Este replicador de puertos USB-C Gen 2 10Gbps convierte su dispositivo MacBook Pro, ordenador portátil con Windows y Chromebook equipado con USB-C® o Thunderbolt™ 3 en una potente estación de trabajo.

Este dock USB-C Gen 2, compatible con DP 1.4 y HDMI 2.0 HDR, es la opción perfecta para configuraciones de dos o tres monitores (hasta tres monitores 4K 60Hz), con cualquier combinación de hasta tres monitores DisplayPort o HDMI, en portátiles equipados con USB-C Gen 2 (compatibles con DP 1.4). Los portátiles USB-A de generación anterior solo son compatibles con la configuración de dos monitores.

Alimente y cargue portátiles y ultrabooks con USB-C/Thunderbolt 3, con 85W de entrega de alimentación.

Mayor entrega de potencia, MÁS que otros docks USB-C 10G para tres monitores. Cargue smartphones y otros dispositivos con dos puertos frontales de carga descendentes, con BC 1.2 para dispositivos USB-A y USB-C.

Este dock USB-C Gen 2 incluye 6 puertos USB descendentes en total, para conexiones con periféricos USB.

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps)

También se incluye un puerto Ethernet Gigabit compatible con PXE Boot y WoL, así como un puerto para conjunto de auriculares y micrófono estéreo TRRS de 4 posiciones.

El modelo DK31C3HDPDUE incluye una aplicación Windows® que permite una mejor gestión de la seguridad de red de su empresa. El software de cambio o duplicación de la dirección MAC que ofrece StarTech.com permite al dock utilizar la dirección MAC del portátil Windows conectado, en lugar de la dirección MAC del replicador. Esto garantiza que sus administradores de red tengan visibilidad total de cada uno de los dispositivos conectados a la red para monitorear y limitar la actividad. Para solicitar acceso a nuestra utilidad de cambio de la dirección MAC, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte Técnico, por teléfono, chat o correo electrónico.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **FLEXIBLE CONFIGURACIÓN MULTIPANTALLA:** Docking Station USB 3.1 Gen 2 10Gbps Type-C/A compatible con 3 monitores (4K 60Hz), mediante cualquier combinación de los 3 puertos DisplayPort 1.4 y HDMI 2.0 HDR
- **ENTREGA DE POTENCIA DE 85W:** Alimente y cargue ordenadores portátiles/ultrabooks de estación de trabajo USB-C/Thunderbolt 3 incluyendo Lenovo X1 Carbon, ThinkPad, Dell, X, MacBook Pro 16 y otros
- **REPLICADOR DE PUERTOS UNIVERSAL:** Dock con cable 2 en 1 USB-C/USB-A con certificación USB-IF. Tornillo de fijación que evita la desconexión accidental entre el dock y el cable. Compatible con TB3
- **HUB USB DE 6 PUERTOS:** 4x USB-A (1x 10Gbps), 2x USB-C (1x 10Gbps), incluyendo 2 puertos frontales BC 1.2 de carga rápida. Los portátiles con USB-C Gen 1 y USB-A son compatibles con hasta 5Gbps
- **LISTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN:** Incluye un K-slot, cable de conexión de 1 metro, perforaciones de montaje y utilidad de cambio de dirección MAC, red y puerto de auriculares y micrófono.

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí

Pantallas compatibles	3
Cantidad de Puertos	16
Soporte de Audio	Sí
Interfaz	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Bus	USB-C USB-C USB-A USB-A
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID del Conjunto de Chips	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
MTBF	40.841 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	HDMI DisplayPort Ethernet Gigabit USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps) USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps) USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps) USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
-------------------------	---



USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

3.5mm Stereo Female 4 pos

Conectores del Host USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps)

Software

Compatibilidad OS macOS X 10.6 Windows 10

Observaciones / Requisitos

Nota DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Power Delivery 85W

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 2.5A

Tensión de Salida 20V DC

Alimentación de Salida 7.5A

Tipo de Enchufe M

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 50

Temperatura de Almacenamiento -20 to 70

Humedad 0% a 95%

Características Físicas

Color Black & Gray



Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	9.2 in [23.3 cm]
Ancho del Producto	3.3 in [84.0 mm]
Altura del Producto	1.5 in [37.0 mm]
Peso del Producto	14.2 oz [402.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	10.0 in [25.3 cm]
Ancho de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [91.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 lb [1.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Replicador de Puertos
	Cable USB-C con Tornillo de Fijación, con Adaptador USB-A
	Adaptador Universal de Alimentación (UE / RU)
	Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

