Mini Docking Station USB-C - Replicador de Puertos para 4 Monitores DisplayPort y HDMI 4K 60Hz - con PD de 100W - Hub Ladrón USB con 3x USB-A y 1x USBC, Red Ethernet, Audio

ID del Producto: DK31C4DPPD



Esta estación de acoplamiento USB-C Gen 2 10Gbps convierte su MacBook Pro, portátil Windows y Chromebook USB-C ® o Thunderbolt™ 3 en una potente estación de trabajo. Una base USB 3.2 Gen 2 Tipo-C cuenta con todo lo que necesita, desde salidas de vídeo HDMI o DisplayPort cuádruples hasta 4K 60 Hz hasta puertos periféricos de bajada USB-C & USB-A de 10Gbps hasta Power Delivery de 100W.

Esta estación de acoplamiento USB-C Gen 2 con soporte DP 1.2 y HDMI 2.0 HDR, es una opción perfecta para la configuración de monitores duales, triples o cuádruples, soportando hasta una salida de pantalla cuádruple 4K 60Hz, con cualquier combinación de cuatro interfaces de vídeo DisplayPort o HDMI, en portátiles USB-C Gen 2, MacBooks (incluyendo sistemas basados en M1) y portátiles Thunderbolt 3 basados en Windows.

Especificaciones de Pantalla y Resolución:

Cuatro Pantallas DisplayPort de 4K | Hasta 3840 x 2160p @ 60Hz

Cuatro Pantallas HDMI de 4K | Hasta 3840 x 2160p @ 60Hz

Cuatro Pantallas de 4K (mezcla de DP y HDMI) | Hasta 3840 x 2160p @ 60Hz

Dos Pantallas DisplayPort de 5K* | Hasta 5120 × 2880

Una Pantalla DisplayPort de 5K* | Hasta 5120 × 2880 + Dos Pantallas HDMI/DisplayPort de 4K | Hasta 3840 x 2160p @ 60Hz

*Requiere soporte de monitor para 5K y utiliza dos puertos DP para una conexión de pantalla 5K

Alimente y cargue portátiles y ultrabooks para estaciones de trabajo con USB-C/Thunderbolt 3 con una entrega de energía de 100 vatios. Mayor entrega de energía, más que otros docks USB-C de 10Gbps para monitores cuádruples.

Cargue smartphones y otros dispositivos de alta potencia con dos puertos de carga frontal descendente con BC 1.2 para dispositivos USB-A y USB-C. Los puertos de carga rápida admiten la carga siempre activa, por lo que los dispositivos se cargarán tanto si hay un ordenador portátil conectado como si no.

Esta estación de acoplamiento USB-C Gen 2 cuenta con 4 puertos USB descendentes en total para conectar periféricos USB.

• 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps | 15W/3A)

• 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 7,5W/1,5A)

• 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 4,5W/0.9A)

También se incluye un puerto gigabit Ethernet con soporte PXE Boot y WoL, así como un puerto de auriculares/micrófono de audio estéreo TRRS de 4 posiciones.

Esta estación de acoplamiento USB-C viene con varias características de seguridad como una ranura K para un candado de portátil estilo Kensington y agujeros para montar la base en el escritorio o en la pared, e incluye un cable USB-C de 1m con certificación USB-IF.

La base USB-C cuenta con ventilación optimizada en ambos extremos y en la parte inferior de la base para proporcionar soporte de refrigeración a las temperaturas más altas que pueden generar las aplicaciones de vídeo/gráficas de alto rendimiento y las múltiples salidas de vídeo 4K 60Hz.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad Avanzada de Disposición de Ventanas: Para configurar y guardar disposiciones de Windows personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones Mac: para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad Conmutado Automático de Wi-Fi: Que permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para obtener más información y descargar la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com, visite www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• DOCK USB-C PARA CUATRO MONITORES: Admite hasta cuatro monitores (4K 60Hz), incluyendo pantallas cuádruples, triples o duales en modo ampliado, utilizando cualquier combo de 4 salidas DisplayPort (DP) y/o 4x HDMI 2.0 o Doble de 5K 60Hz, PD 100W

• COMPATIBILIDAD: Compatible con Windows, macOS, ChromeOS, Linux y plataformas de hardware como Intel, AMD y la serie M de Apple, lo que permite tres pantallas externas incluso en portátiles que de forma nativa sólo admiten una

• AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD: La base DisplayLink incluye 3 puertos USB-A a 5 Gbps (1 de carga rápida de 1,5 A), 1 puerto USB-C de hasta 10 Gbps (carga de smartphones/tablets de 15 W y 3A), Ethernet Gigabit (PXE Boot & WoL) y una toma de audio TRRS de 3,5 mm

• CONFIGURACIÓN FÁCIL Y GESTIÓN: Docking station de pantalla cuádruple con cable host USB-C de 1 m (certificado por USB-IF), botón frontal de encendido/apagado, ranura K y orificios de montaje; ventilación optimizada para mejorar la refrigeración

• NUESTRA VENTAJA: Herramientas de conectividad incluidas para los profesionales y equipos de asistencia con Network MAC Address Pass-Through para la seguridad de la red. Conmutación Automática WiFi, Monitorización de Eventos USB y Disposición de Ventanas

General		
	UPC	065030876261
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years

Observaciones / Requisitos	

	Notas Especiales	No todos los puertos USB-C soportan la funcionalidad completa del estándar USB Tipo-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con USB Power Delivery
	Requisitos del Sistema y del Cable	Un portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con USB Power Delivery)
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Suministro de Energía	100W
	Voltaje de Entrada	110V-240V AC
	Tensión de Salida	20V DC
	Corriente de Salida	8.5 A
	Tipo de Conector	CP (7.4mm OD, 5.1mm ID)
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro y Gris Espacial
	Longitud del Producto	8.5 in [21.5 cm]
	Ancho del Producto	3.5 in [90.0 mm]
	Altura del Producto	1.9 in [47.0 mm]
	Peso del Producto	19.2 oz [543.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0 to 50°C
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70°C
	Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Rendimiento		
	Salidas de Carga Compatibles	BC 1.2 (1.5A)
		USB-C (15W)

Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	10 Gbps
Tipo y Tasa	USB 5Gbps
	USB 10Gbps
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
PXE	Sí
Wake-On-LAN (WOL)	Sí
Resoluciones Digitales Máximas	3840 x 2160p @ 60Hz, 5120 × 2880 (2x Conexión DP)

Hardware

Puerto(s) de Carga Rápida	Sí
Soporte para 4K	Sí
Pantallas Compatibles	4
Número de Puertos de Carga de Batería Versión 1.2	2
Número de Puertos	16
Audio	Sí
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Ranura de Seguridad Compatible	Kensington K-Slot
Número de Pantallas	4
Identificación del Chipset	DisplayLink - DL6910
	Realtek - RTS5423
	Realtek - RTS5411T
	Realtek - RTL8153

	Indicadores LED	1 - Encendido/Apagado
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Replicador de Puertos
		1 - Cable anfitrión
		1 - Adaptador Universal de Alimentación
		1 - Cables de adaptador de alimentación (NA/JP y AU)
		1 - Manual del Usuario
	Ancho del Paquete	5.9 in [14.9 cm]
	Profundidad del Paquete	9.3 in [23.5 cm]
	Altura del Paquete	4.0 in [10.1 cm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.1 lb [1.4 kg]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	Barrel Power (OD 7.4mm / ID 5.1mm / CPD 0.6mm)
	Conector 2 (Cantidad)	2
	Conector 2	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	USB-A (5Gbps, 7.5W)
	Conector 4 (Cantidad)	1
	Conector 4	USB-A (10Gbps, 7.5W)
	Conector 5 (Cantidad)	4

Conector 5	DisplayPort
Conector 6 (Cantidad)	4
Conector 6	HDMI
Conector 7 (Cantidad)	1
Conector 7	RJ-45
Conector 8 (Cantidad)	1
Conector 8	3.5mm (4 Conductors, TRRS)

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.