

Docking Station USB C - Quad Monitor DisplayPort/HDMI 4K 60Hz - Dock USB Type C Multi HDMI/DP, Power Delivery 100W - Hub USB con 1 Porta USB Type-C e 3 Porte USB-A, Ethernet, Audio

ID prodotto: DK31C4DPPDUE



Questa Docking Station USB-C Gen2 10Gbps trasforma il tuo Dispositivo USB-C®, MacBook Pro Thunderbolt™ 3, Laptop Windows e Chromebook in una potente Workstation. La Dock USB 3.2 Gen 2 Type-C dispone di tutto il necessario, uscite video Quad HDMI o DisplayPort fino a 4K 60 Hz, Porte USB-C a 10Gbps; porte per periferiche USB-A Power Delivery 100W.

Questa Docking Station USB-C Gen2 con supporto DP 1.2 e HDMI 2.0 HDR, è la scelta ideale per la configurazione di due, tre o quattro monitor, supportando fino a quattro uscite video 4K 60Hz, con qualsiasi combinazione tra DisplayPort e HDMI, su Notebook USB-C Gen2, MacBook (compresi i sistemi basati su M1) e Laptop Thunderbolt 3 basati su Windows.

Specifiche del Display e della Risoluzione:

Quattro DisplayPort 4K | Fino a 3840 x 2160p @ 60Hz

Quattro HDMI 4K | Fino a 3840 x 2160p @ 60Hz

Quattro 4K (Mix HDMI e DP) | Fino a 3840 x 2160p @ 60Hz

Doppio DisplayPort*5K | Fino a 5120 x 2880

Singolo DisplayPort* 5K | Fino a 5120 x 2880 + Doppio HDMI/DisplayPort 4K | Fino a 3840 x 2160p @ 60Hz

*Richiede Monitor compatibile 5K e utilizza due porte DP per una connessione al Monitor 5K

Alimenta e carica i Laptop e gli Ultrabook della workstation USB-C/Thunderbolt 3 con PD 100 Watt, eroga una potenza maggiore rispetto ad altre Docking Station per quattro Monitor USB-C 10 Gbps.

Carica Smartphone e altri dispositivi ad alta potenza con due porte di ricarica frontale BC 1.2 per dispositivi USB-A e USB-C. Le porte di ricarica rapida sono sempre attive in modo che i dispositivi si possano caricare indipendentemente dal fatto che un Laptop sia collegato o meno.

Questa Docking Station USB-C Gen 2 dispone di 4 porte USB per collegare periferiche e dispositivi.

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps | 15W/3A)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 7.5W/1.5A)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 4.5W/0.9A)

Inclusa anche una porta Ethernet Gigabit con supporto PXE Boot e WoL, così come una porta TRRS Stereo a 4 posizioni per cuffie/microfono.

Questa Docking Station USB-C è dotata di numerosi sistemi di sicurezza, un K-Slot per un lucchetto tipo Kensington e fori per fissare la Dock sulla scrivania o sulla parete, include un cavo USB-C certificato USB-IF da 1 m.

La Dock USB-C presenta delle prese d'aria su entrambe le estremità e sul lato inferiore per garantire un'adeguata ventilazione anche alle temperature più elevate che possono essere generate da applicazioni video/grafiche ad alte prestazioni e da più uscite video 4K 60Hz.

Sviluppato per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica Suite Software sul mercato che funziona con una vasta gamma di accessori di connettività IT. La Suite Software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per impostare e salvare layout personalizzati delle finestre.

Utilità di passaggio dell'indirizzo Mac: per migliorare la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Per tracciare e registrare i dispositivi USB collegati

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate tramite LAN Cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

Caratteristiche

- **DOCK USB-C PER QUATTRO MONITOR:** la docking station USB C supporta fino a 4 monitor (4K 60Hz), tra cui quadrupli, tripli o doppi display in modalità estesa, ad es. 4x DisplayPort (DP) e/o 4x uscite HDMI 2.0 o Doppio DP @5K 60Hz (2xDP per display)- 100W PD
- **COMPATIBILITÀ:** Compatibile Windows, macOS, ChromeOS, Linux, piattaforme hardware tra cui Intel, AMD e Apple M-Series, consente di utilizzare 4 monitor esterni anche su notebook che ne supportano solo uno; installazione dei driver richiesta su Win e macOS
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** La Dock Certificata DisplayLink con Hub USB include 3xUSB-A 5Gbps (1x ricarica rapida 1.5A), 1 Porta USB-C 10Gbps (ricarica smartphone/tablet 15W 3A), Ethernet Gigabit (PXE Boot & WoL), un Jack TRRS audio 3.5mm per cuffie/microfono
- **INSTALLAZIONE E GESTIONE SEMPLICE:** Docking station per display quadrupli con cavo host USB-C da 1 m (certificato USB-IF), pulsante di accensione/spegnimento anteriore, k-slot e fori di montaggio - Ventilazione ottimizzata per un raffreddamento maggiore
- **VANTAGGI:** Strumenti di connettività inclusi per professionisti IT e team di assistenza IT: Network MAC Address Pass-Through per la sicurezza della rete, WiFi Auto Switching per migliorare le prestazioni della rete, USB Event Monitoring e Windows Layout

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	4
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1
	USB 3.2 Gen 2

Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID chipset	DisplayLink - DL6910
	Realtek - RTS5423
	Realtek - RTS5411T
	Realtek - RTL8153

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160p @ 60Hz, 5120 x 2880 (con 2x Connessioni DP)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
	USB-C (15W)
PXE	Sì

Connettore/i

Connettori host	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
-----------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10, 11, 11 ARM (64 bit), Mac OS 10.14- 15.0, Chrome OS 61.x
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Un laptop con una porta USB-C disponibile (la porta USB-C deve supportare USB Power Delivery per garantire la piena funzionalità dell'adattatore)
Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Assicurati che la porta USB-C del Laptop supporti USB Power Delivery

Indicatori

Indicatori LED 1 - Power On/Off

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 110V-240V AC

Tensione di uscita 20V DC

Corrente di uscita 8.5A

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0 to 50°C

Temperatura di conservazione -20 to 70°C

Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

Caratteristiche fisiche

Colore Nero & Grigio Siderale

Lunghezza prodotto 8.5 in [21.5 cm]

Larghezza prodotto 3.5 in [9.0 cm]

Altezza prodotto 1.9 in [4.7 cm]

Peso prodotto 1.2 lb [0.5 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 9.2 in [23.3 cm]

Larghezza del Pacco 5.7 in [14.5 cm]

Altezza del Pacco 3.9 in [10.0 cm]

Peso spedizione (confezione) 3.5 lb [1.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

1 - Docking station

1 - Cavo host

1 - Adattatore di alimentazione universale

2 - Cavi dell'adattatore di alimentazione (UK e UE)

1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.