Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema gestione Passacavi con ganci

ID prodotto: CMPNL2U

Il pannello orizzontale di gestione dei cavi 2U CMPNL2U si monta su un rack standard da 19" con 2 o 4 staffe consentendo di organizzare il cablaggio orizzontale grazie alla combinazione della canalina con denti e i ganci con anello a D. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Realizzato in acciaio di alta qualità, il pannello di gestione dei cavi è progettato come soluzione a due lati che consente la gestione dei cavi sulla parte anteriore e posteriore del pannello. La parte anteriore è dotata di 4 ganci con anello a D orizzontali mentre la parte posteriore presenta 2 ganci aggiuntivi oltre a una canalina per cavi con una serie di denti che permette la posa dei cavi secondo necessità riducendo la tensione dei cavi durante l'operazione.

Il pannello offre inoltre l'ulteriore vantaggio di un adeguato flusso d'aria nel rack chiudendo gli spazi aperti tra i dispositivi. Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 2 set di viti per rack (10/32 e 12/24).

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Applicazioni

• Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di

distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

Caratteristiche

- Ganci con anello a D sulla parte anteriore (4) e posteriore (2) del pannello
- Canalina con denti sulla parte posteriore per la posa dei cavi
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Design del rack a 2U
- Robusta struttura in acciaio
- Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
- Viti per rack incluse

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Altezza U	2U
	Standard del settore	EIA RS310-D
	Orientamento	Horizontal
	Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
	Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
	Peso prodotto	3.1 lb [1.4 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1

	Lunghezza Confezione	22.2 in [56.3 cm]
	Package Width	6.8 in [17.3 cm]
	Package Height	4.1 in [10.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.8 lb [1.7 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Pannello orizzontale di gestione cavi 2U
		24 - Morsetti per cavi
		4 - Viti 5/8" #10-32 UNF
		4 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
		4 - Viti 5/8" #12-24 UNF
		4 - Dadi ingabbiati #12-24 UNC

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.