

Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

ID prodotto: DKT30CDVPD



Connettività estesa dei computer laptop con tecnologia USB-C™. Questo elegante adattatore USB-C multiporta, che fornisce uscita video DVI, una porta USB 3.0 Type-A e una porta Gigabit Ethernet, consente di creare una workstation potente praticamente ovunque.

È inoltre possibile alimentare l'adattatore multiporta e il computer laptop contemporaneamente grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0. È l'accessorio ideale per Dell XPS, MacBook Pro o altri computer laptop con tecnologia USB Type-C™, oltre ad essere compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Utilizzando il cavo USB-C integrato per collegare più dispositivi contemporaneamente, l'adattatore multiporta espande la connettività dei computer laptop con numero limitato di porte. Abbinato al display del computer laptop, questo versatile adattatore multiporta USB-C facilita la configurazione di una workstation a due monitor ogni qualvolta è necessario. Consente di collegare facilmente un display DVI in un ambiente di lavoro dell'ufficio o in un ambiente home office.

La porta Gigabit Ethernet assicura un affidabile accesso alla rete cablata; inoltre, grazie alla porta USB 3.0 Type-A aggiuntiva, è possibile collegare una periferica esistente, ad esempio un mouse o una unità flash.


La porta Gigabit Ethernet garantisce un affidabile accesso alla rete cablata, ideale per ambienti con accesso Wi-Fi limitato.

Questo adattatore multiporta compatto è alimentato tramite USB, così non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione separato. Ideale per l'uso mobile nel tragitto dall'ufficio a casa o durante i viaggi di lavoro, l'adattatore dispone di una porta USB-C che supporta USB Power Delivery 2.0, in modo da poter alimentare e caricare il computer laptop mentre si lavora. L'adattatore dispone di un cavo USB-C integrato che fornisce connettività di rete, oltre a una porta USB Type-A per la massima versatilità durante gli spostamenti.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve

supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare un MacBook, Ultrabook™ o Chromebook™ a una connessione Ethernet Gigabit cablata nei luoghi in cui non è disponibile il Wi-Fi®
- Grazie alle sue dimensioni compatte, l'adattatore può essere integrato in spazi di lavoro ridotti in contesti di uffici e home office

Caratteristiche

- Fornisce un'uscita video DVI, una porta USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet a un computer laptop USB-C Windows o MacBook
- Utilizzando questo adattatore multiporta e un adattatore di alimentazione USB Type-C, è possibile alimentare il computer laptop con la tecnologia Power Delivery a 60 W
- La porta USB Type-A consente di collegare i dispositivi USB esistenti La porta Gigabit Ethernet RJ45 supporta la funzionalità Wake On LAN, i frame jumbo, la codifica VLAN e lo standard Energy-Efficient Ethernet
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- WIDE OPERATING SYSTEM COMPATIBILITY: With automatic driver setup, this all-in-one USB-C travel dock supports major operating systems incl. Windows, macOS, Chrome OS | Thunderbolt 3 Compatible

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Audio	Sì
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Parade - PS171 Realtek - RTL8153

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - DVI-I (29 pin) 1 - RJ-45
-------------------	---

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)

Software

Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® 7, 8.1, 10, 11, 11 ARM
macOS 10.11 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
Chrome OS™

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e
cavi

Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.

Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)

Nota

Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB.

L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all'adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.

USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione

Alimentazione USB

Power Delivery

60W

Tensione di uscita

5 DC

Ambientale

Temperatura
d'esercizio

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 0~85% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza del cavo	5.5 in [140 mm]
Lunghezza prodotto	3.7 in [9.4 cm]
Larghezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Peso prodotto	4.5 oz [127.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.4 oz [126.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - adattatore multiporta
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.