

Pannello Gestione Cavi Orizzontali per Armadi Rack 2U da 19" con anelli guida

ID prodotto: CMPNL2UCD



Elimina il groviglio di cavi nella sala server o nel data center. Il pannello in un unico pezzo con struttura da 2U fornisce una soluzione efficace per la gestione dei cavi, assicura l'accessibilità e l'identificabilità di tutti i cavi, per uno spazio di lavoro server più ordinato e scalabile. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello di gestione cavi 2U facilita la gestione dei cavi dalla parte anteriore o posteriore del server rack, grazie al comodo posizionamento dei ganci che sostengono i cavi posti sia verticalmente che orizzontalmente.

Il pannello consente di gestire cavi di rete, server e KVM nel server rack, utilizzando una combinazione di canaline con denti orizzontali e ganci con anello a D verticali oppure orizzontali. Organizza e guida i cavi mediante 24 clip bloccabili, che tengono i cavi in posizione sicura.

Progettato con una struttura di acciaio di elevata qualità e ganci resistenti, il pannello di gestione cavi è creato per fornire prestazioni affidabili anno dopo anno.

L'aggiunta del pannello di gestione cavi tra le apparecchiature permette inoltre di chiudere gli spazi aperti nel rack, per un flusso d'aria ottimale. Grazie alla riduzione della tensione dei cavi, aumenta inoltre la durata delle interfacce del server e delle apparecchiature di rete.

Nota: I ganci su questo sistema di gestione dei cavi si estendono oltre i 19 pollici. Di conseguenza, alcuni rack con fori di montaggio ravvicinati o rack da incasso potrebbero non essere compatibili con questo prodotto.

CMPNL2UCD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi organizzati, accessibili e identificabili.
- Consente di incrementare la durata delle interfacce del server e delle apparecchiature di rete riducendo la tensione dei cavi.
- Migliora l'efficienza del sistema di raffreddamento coprendo lo spazio inutilizzato nel rack

Caratteristiche

- Soluzione di gestione dei cavi efficace, che occupa solo 2U di spazio nel rack
- Combinazione di canaline con denti orizzontali e grandi ganci con anello a D verticali oppure orizzontali
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
- Pannello in un unico pezzo per la gestione dei cavi anteriori e posteriori
- Consente di organizzare e fornire i cavi a 24 clip bloccabili sul retro
- Struttura in acciaio di elevata qualità

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Orientamento	Horizontal
Opzioni di montaggio	Front and Rear Mount

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	20.3 in [51.6 cm]
Larghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Altezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
Peso prodotto	3.5 lb [1.6 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	22.0 in [56.0 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.6 lb [2.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Pannello di gestione cavi combinato 2U
	24 - Morsetti per cavi
	4 - Viti 5/8" #10-32 UNF
	4 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
	4 - Viti 5/8" #12-24 UNF
	4 - Dadi ingabbiati #12-24 UNC

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.