

Adaptador Convertidor de Video Compuesto RCA y S-Video a VGA HD15 - TV a PC 1280x1024

ID del Producto: COMP2VGA



¡Este Convertidor de Video Compuesto y S-Video le permite visualizar juegos de consola en el monitor de su computadora! Con el comodín de StarTech.com para video juegos en monitores de computadora, no hay más espera en utilizar el televisor. Simplemente conecte su Xbox®, Playstation®, Wii® u otra consola en el convertidor, luego conecte su monitor de computadora y ¡a jugar!

Una solución económica que le ahorra el gasto de tener un televisor dedicado, al tiempo que le ahorra espacio, este convertidor de Video Compuesto es compatible con pass-through de audio a los parlantes de su computadora o a sus audífonos, al tiempo que conmuta entre su PC o su sistema de consola con solo pulsar un botón - ¡incluso cuando la computadora se encuentra apagada!

Una solución de video versátil, el convertidor de Video Compuesto /S-Video a VGA también sirve para conectar su Videograbadora, Reproductor de DVD o Cámara de Video a su monitor.

Respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecta cualquier consola comercial de videojuegos o VCR/DVD a un monitor VGA

Características

- Configuración plug-and-play sencilla que no necesita controladores
- Resolución de video de nivel superior - 1280 x 1024 @ 60Hz
- Compatible con cualquier sistema de televisión analógico del mundo, detecta automáticamente las señales NTSC y PAL
- Hace posible la conexión de videocaseteras, DVDs y videograbadoras a su monitor
- Soporta entradas de Video Compuesto (RCA) y S-Video
- Incluye todos los cables necesarios para una configuración instantánea
- Pass-through de audio para parlantes amplificados (activos)
- Conmutado fácil entre la consola de juegos y su computadora, a través de un botón

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	S-Video
	Composite
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
Resoluciones Admitidas	NTSC - 720 x 480
	PAL - 720 x 576
Alcance de la Frecuencia	NTSC
	Horizontal = 31.4685KHz Vertical = 60 Hz
	PAL

Horizontal = 31.25 KHz Vertical = 50 Hz

Conector(es)

Conector A	1 - Audio estéreo (2 x RCA) 1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) 1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conector B	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	El puerto de salida para los altavoces (SPK) no se puede utilizar con auriculares.
-------------------------------------	--

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 ~ 125 AC
Corriente de Entrada	0.1 A
Tensión de Salida	9V DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positivo
Consumo de Energía	5.4

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	6.5 in [16.5 cm]
Ancho del Producto	4.0 in [10.1 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 1.7 oz [49 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.0 oz [58 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Conversor de vídeo compuesto/S-Vídeo a VGA
- 1 - cable vga
- 1 - Cable para audio de 3,5 mm
- 1 - Adaptador de alimentación de CA
- 1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.