

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE  
- USB 3.0 - Argent et blanc

N° de produit: DKT30CHPDW



Cet adaptateur multiport USB-C élégant doté d'un port HDMI combine les capacités de trois adaptateurs à fonction unique dans une station d'accueil portable pour votre ordinateur portable. Vous profitez de la commodité d'un adaptateur USB-C vers USB, USB-C vers Ethernet et USB-C HDMI 4K dans une solution portable unique.

Et grâce à la prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0 de 60 W, vous pouvez alimenter l'adaptateur et recharger votre ordinateur en même temps.

L'adaptateur USB-C polyvalent vous permet de créer une station de travail à deux écrans pratiquement n'importe où, fournissant une sortie HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p) avec une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz et de l'audio, deux ports USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet, avec prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0.

Le port Gigabit Ethernet avec prise en charge de Wake-on-LAN (WOL), des trames étendues, du marquage VLAN et de l'Ethernet éco-énergétique offre un accès au réseau filaire, idéal pour les zones présentant un accès Wi-Fi limité. En outre, avec ses deux ports USB 3.0 (USB Type-A) supplémentaires, vous pouvez connecter vos périphériques de productivité, comme votre souris et/ou une clé USB.

Idéal pour les déplacements, l'adaptateur multiport compact prend en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0). Vous pouvez ainsi utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour alimenter à la fois ce dernier et l'adaptateur. L'adaptateur dispose également d'un câble USB-C rallongé intégré pour une connectivité plus flexible ; c'est aussi un câble de moins à emporter avec vous.

Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Cet adaptateur portable, blanc et argenté, est l'accessoire idéal pour votre MacBook Pro, MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB-C, avec sa sortie vidéo 4K, son port GbE et ses deux ports USB 3.0
- Alimentez l'adaptateur et votre ordinateur portable via USB-C, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation de votre ordinateur portable
- Intégrez l'adaptateur compact dans des espaces de travail confinés, au bureau et à domicile
- Connectez votre ordinateur portable à un vidéoprojecteur pour afficher du contenu multimédia à la maison ou proposer des présentations attrayantes dans des salles de conférence et de classe
- Utilisez un téléviseur équipé d'un port HDMI à l'hôtel comme un écran externe lors de vos déplacements

## Spécifications techniques

- Ajoutez une sortie vidéo HDMI Ultra HD 4K (3840 x 2160p), deux ports USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet à votre ordinateur portable MacBook ou Windows
- Alimentez simultanément l'adaptateur conforme aux exigences TAA et votre ordinateur portable, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable (prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0)
- Le câble USB-C intégré rallongé (25 cm) offre une plus grande flexibilité de connectivité
- Deux ports USB Type-A vous permettent de connecter vos périphériques existants (rétrocompatibles avec les périphériques USB 2.0 et 1.x)
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3, prend en charge DP Alt Mode

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1
Type de bus	USB-C
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1

ID du chipset	VIA/VLI - VL813
	VIA/VLI - VL100
	Chrontel - CH7525A
	ASIX - AX88179

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
	HDMI (19 broches)
	RJ-45
	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10
	Mac OS® 10.9 à 10.14
	Chrome OS™

---

Notes spéciales /  
Configuration

Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode)

Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)

Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.

L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.

Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.

Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactly 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Power Delivery	60W

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)



Humidité Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Silver & White
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	9.8 in [25 cm]
Longueur du produit	3.8 in [96 mm]
Largeur du produit	2.0 in [51 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]
Poids du produit	2.3 oz [64 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	1.7 in [42 mm]
Poids brut	6.8 oz [193 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur multiport USB-C
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

