

Adattatore USB-C Multiporta - Docking Station da viaggio USB-C con HDMI 4K - 60W  
Alimentazione Pass-Through, GbE, Hub USB-A 3.0 - Mini USB Type-C Dock per Laptop  
- Bianco

ID prodotto: DKT30CHPDW



Questo elegante adattatore multiporta USB-C con HDMI combina le funzionalità di tre adattatori a funzione singola in una docking station portatile per computer laptop, offrendo in un'unica soluzione portatile tutta la praticità di un adattatore USB-C a USB, di un adattatore USB-C a Ethernet e di un adattatore HDMI 4K USB-C.

Grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0 a 60 W, è inoltre possibile alimentare l'adattatore e ricaricare il computer laptop contemporaneamente.

Questo versatile adattatore USB-C consente di realizzare una workstation con due monitor praticamente ovunque, fornendo un'uscita HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p) con frequenza di aggiornamento a 30 Hz, due porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet con supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0.

La porta Gigabit Ethernet con supporto della funzionalità Wake On LAN (WOL), dei frame jumbo, della codifica VLAN e dello standard Energy-Efficient Ethernet, garantisce un'affidabile connessione alla rete cablata, l'ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi limitato. Inoltre, due porte USB 3.0 aggiuntive (USB Type-A) consentono di connettere i dispositivi per la produttività come il mouse o un'unità di memoria flash.

Ideale per l'utilizzo in viaggio, il compatto adattatore multiporta supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0) e consente quindi di utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop per alimentare sia il laptop sia l'adattatore. L'adattatore dispone inoltre di un cavo USB-C integrato extra lungo, che assicura una maggiore flessibilità di collegamento al computer laptop e che significa un cavo in meno da portare con sé.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- L'adattatore portatile, con finitura in bianco e argento, è l'accessorio perfetto per il MacBook Pro, MacBook, Chromebook o un altro computer laptop con tecnologia USB-C, e offre video 4K, GbE e due porte USB 3.0
- Consente di alimentare adattatore e laptop via USB-C utilizzando l'alimentatore del laptop
- Adattatore compatto integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office
- Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula
- Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d'hotel, come display esterno quando si è in viaggio

## Caratteristiche

- **DOCK DA VIAGGIO 4-IN-1:** Questa mini Docking station USB-C è dotata di uscita video HDMI 4K 30Hz UHD per un singolo display, 2 porte USB-A 3.0 (5Gbps), Gigabit Ethernet (GbE) e passaggio di ricarica Power Delivery 2.0 da 60W
- **DOCK DA VIAGGIO 4-IN-1:** Questo convertitore USB-C è dotato di uscita video HDMI 4K 30Hz UHD per un singolo display, 2 porte USB-A 3.0 (5Gbps), Gigabit Ethernet (GbE) e passaggio di ricarica Power Delivery 2.0 da 60W
- **AMPIA COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI:** Questo adattatore multiporta USB-C supporta laptop, Ultrabook, Chromebook, tablet, telefoni USB C e Thunderbolt 3 di produttori come HP, Dell, Lenovo, MacBook, Surface e Samsung Galaxy
- **AMPIA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA OPERATIVO:** Con l'installazione automatica dei driver, questa docking station all-in-one USB 3.1 Gen 1 Type-C supporta Windows, macOS, Chrome OS, Ubuntu, Android (Galaxy S9 e successivi, Pixel 3)

- ALIMENTATO DAL LAPTOP O DA UN ALIMENTATORE ESTERNO: Questa dock può alimentarsi dal bus USB del laptop o caricare il notebook tramite PD-Passthrough se è collegato un alimentatore USB-C esterno (12W per il dock e 48W per la ricarica)

---

#### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Parade - PS176 ASIX - AX88179

---

#### Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160p a 24 Hz o 3840 x 2160p (HDMI) a 30 Hz
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i	Tipo/i connettori	<p>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)</p> <p>1 - HDMI (19 pin)</p> <p>1 - RJ-45</p> <p>2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)</p> <p>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)</p>
Software	Compatibilità con sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 &lt;br / &gt; macOS 10.9 to 10.15, 11.3 to 15.0 &lt;br / &gt; Chrome OS™ &lt;br / &gt; Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 e versioni successive - Solo Versioni LTS</p>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	<p>Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.</p> <p>Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)</p>
	Nota	<p>Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode 2.0 e la distribuzione dell'alimentazione USB.</p> <p>L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all'adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.</p> <p>Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K).</p> <p>USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.</p> <p>Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore, ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non</p>

riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Power Delivery	60W

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità	0~85% RH (senza condensa)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Silver & White
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	9.8 in [250 mm]
Lunghezza prodotto	13.4 in [34.0 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [5.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	2.3 oz [64.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.6 oz [187.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Adattatore Multiporta USB-C

1 - Guida rapida

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.