

Sonomètre Numérique Portable avec Grand Écran LCD, Lecteur de Niveau de Bruit/Décibel pour Salle de Serveur/Bureau, Moniteur Audio, Gamme 30-130dBA, Lectures Min/Max précises

Nº de produit: D130-DECIBEL-METER



Le sonomètre numérique portable est équipé d'un microphone haute précision offrant des mesures précises en décibels. Avec sa certification IP54, il est résistant à la poussière et à l'eau, ce qui le rend adapté à une utilisation dans divers environnements. Son design compact (50x162,6x29,2 mm / 2x6,4x1,1 pouces) et léger (190 g / 0,4 lb) le rend facile à transporter et à utiliser dans de nombreux endroits.

Ce lecteur de bruit portable permet des mesures précises avec une plage de 30 à 130 dBA, une précision de +/- 1,5 dB et une résolution de 0,1 dB.

Avec une simple pression sur un bouton, basculez entre les lectures minimales et maximales. De plus, choisissez entre des lectures rapides (1/8 s) et lentes (1 s) selon vos besoins. Les lectures rapides capturent les changements instantanés dans des environnements dynamiques, tandis que les lectures lentes offrent des mesures plus stables pour analyser les niveaux sonores globaux.

Le moniteur de niveau sonore portable dispose d'un écran LCD facile à lire avec de grandes polices pour des mesures rapides et claires, et d'un rétroéclairage optionnel pour une visibilité dans des conditions de faible luminosité. L'indicateur de batterie à l'écran informe l'utilisateur, tandis que la fonction d'arrêt automatique après cinq minutes prolonge la durée de vie de la batterie. Le bouton de maintien des données permet de conserver la dernière lecture à l'écran pour référence.

Le sonomètre est idéal pour surveiller les salles serveurs, les centres de données, les environnements de bureau et les tests d'équipements. Il fournit des données en temps réel pour vérifier les niveaux de bruit et de sonorité d'une zone ou d'un équipement.

Fabriqué en plastique ABS durable, le sonomètre est léger, compact et facile à transporter. Son design antidérapant assure une prise en main sûre, ce qui le rend idéal pour des mesures mobiles dans divers environnements de travail.

Le sonomètre est équipé de grands boutons bien espacés, faciles à utiliser même en portant des gants. Ce design garantit que les utilisateurs peuvent mesurer les niveaux sonores avec précision et confort, même dans des environnements nécessitant un équipement de protection.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Surveiller le bruit ambiant dans les salles de serveurs, les centres de données et les bureaux
- Évaluer les niveaux sonores en temps réel sur les équipements ou les machines

## Spécifications techniques

- SONOMÈTRE : Le lecteur de bruit numérique est doté d'un microphone à haute sensibilité avec une plage de mesure de 30 à 130 dBA avec une précision de +/- 1,5 dB; IP54 pour la résistance à la poussière et à l'eau; Nécessite 3x piles AAA (non incluses)
- CAPTEUR PRÉCIS : Fournit des relevés sonores avec des réglages lents (1s) et rapides (1/8s) pour des mesures audio opportunes et précises allant jusqu'à 0,1 décibel; Modifiez le temps de réponse et les relevés min/max sur l'appareil avec un bouton
- AFFICHAGE FACILE : Afficheur à grands caractères, avec fonction de maintien des données, et rétroéclairage en option pour une utilisation dans des conditions de faible luminosité; Fonction d'arrêt automatique de 5 minutes pour maximiser la durée de vie
- APPLICATIONS : Idéal pour contrôler les niveaux sonores dans divers environnements tels que salles de serveurs et centres de données; Idéal pour les tests d'équipement et les évaluations environnementales, fournissant des conditions sonores en temps réel
- PORTABLE : Compact (50x162.6x29.2mm), léger (190g), le testeur de bruit est facile à ranger et à transporter; Fabriqué en plastique ABS durable avec un design antidérapant, il est idéal pour les mesures en déplacement dans divers environnements de travail

---

### Performance

Politique de garantie    2 Years

Spécifications générales    <p>Lecture minimale des décibels : 30 dBA, Lecture maximale des décibels : 130 dBA, Nécessite 3 piles

AAA</p>

Résolution de 0,1dB

Précision de +/- 1,5 dB

---

#### Alimentation

Source d'alimentation    Batteries (not included)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	ABS
Longueur du produit	6.5 in [165 mm]
Largeur du produit	2.0 in [49.9 mm]
Hauteur du produit	1.1 in [28.5 mm]
Poids du produit	3.7 oz [104 g]

---

#### Informations d'emballage

Longueur du Paquet	1.4 in [3.5 cm]
Largeur du Colis	4.2 in [10.6 cm]
Hauteur du Paquet	8.4 in [21.4 cm]
Poids brut	7.1 oz [200.0 g]

---

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Décibelmètre
	1 - Guide de démarrage rapide

---

#### Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis